

Cooling unit Door or panel setup Cooling capacity 5800 W 400V AC
RAL7035 600x 2000x 380 mm (BxHxD) Internal circuit IP54 External
circuit IP34



Versão	
Nome da marca do produto	SIVACON
Designação do produto	Aparelho de refrigeração
Execução do produto	Montagem lateral da porta
Execução da regulação da temperatura	termostato eletrónico
Execução do aparelho de refrigeração do armário de distribuição	Ar/ar

Dados técnicos gerais	
Nível de potência sonora com classificação A / máximo	72 dB
Pressão de funcionamento / máximo permitido temperatura	27 bar
<ul style="list-style-type: none"> do circuito de refrigeração interno do circuito de refrigeração externo / mínimo 	20 ... 46 °C 20 °C
Tipo de tensão / da tensão de serviço	CA
Tensão de serviço <ul style="list-style-type: none"> com AC / a 50 Hz / valor estipulado / máximo 	400 V

Eletricidade

Corrente de arranque	21,7 A
----------------------	--------

Circuito principal

Corrente de funcionamento	
<ul style="list-style-type: none"> • do cartucho de fusíveis / valor estipulado 	8 A
<ul style="list-style-type: none"> • para motor / valor nominal máximo 	5,9 A

Aparência

Código da cor RAL	RAL 7035
-------------------	----------

Detalhes do produto

Componente do produto	
<ul style="list-style-type: none"> • Aquecimento 	Não
<ul style="list-style-type: none"> • Termóstato 	Sim

Conexões

Execução da ligação eléctrica	Cabo C = 3 m
-------------------------------	--------------

Projeto mecânico

Altura	2 000 mm
Largura	600 mm
Profundidade	380 mm
Local de montagem	Montagem, montagem completa
Peso líquido	150 kg
material	aço
temperatura / do circuito de refrigeração externo	20 ... 50 °C

Certificados

Indicadores de referência	
<ul style="list-style-type: none"> • segundo a DIN EN 61346-2 	E
<ul style="list-style-type: none"> • segundo a IEC 81346-2:2009 	E

General Product Approval	Declaration of Conformity
---------------------------------	----------------------------------



EG-Konf.

Outras informações

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=8MR6440-5EG60>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/8MR6440-5EG60>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MR6440-5EG60

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>