

Remote operating mechanism basic 30 V AC, 48 V DC For CB up to 4P, RCBO up to 3P



### Versão

Nome da marca do produto	SENTRON
Versão do visor / LED	Não
Execução do produto	incorporável
vida útil eléctrica (ciclos de operação) / típico	10 000

### Tensão de alimentação

Tensão de serviço	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• valor estipulado</li> </ul>	24 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>• com AC / valor estipulado / mínimo</li> </ul>	12 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>• com AC / valor estipulado / máximo</li> </ul>	30 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>• com DC / valor estipulado / mínimo</li> </ul>	12 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>• com DC / valor estipulado / máximo</li> </ul>	48 V
Classe de protecção IP	IP20

### Dissipação

Potência de perda [V•A]	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• durante o standby</li> </ul>	1 W

### Detalhes do produto

Equipamento do produto / Bloqueio	Não
Componente do produto	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interruptor de sinalização de erro</li> <li>• Interruptor auxiliar</li> </ul>	Não Não
Expansão do produto	Accionamento remoto

Número	
Número de comutadores de sinal de erro	0
Número de reposições remotas / por minuto	2
Número de contactos de abertura	0
Número de contactos de fecho	0
Número de comutadores	0

Conexões	
Comprimento do cabo	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• no circuito de corrente de comando</li> </ul>	1 500 m
Secção de condutor conectável	0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Binário de aperto / no caso de ligação com parafuso	0,2 ... 0,25 N·m
Tipo de secções transversais dos condutores conectáveis / nos cabos AWG	14 ... 30

Projeto mecânico	
Altura	90 mm
Largura	27 mm
Profundidade	70 mm
Peso líquido	151 g
<ul style="list-style-type: none"> <li>• durante o funcionamento</li> <li>• durante o armazenamento</li> </ul>	-25 ... +45 °C -40 ... +55 °C

Certificados	
Declaration of Conformity	other



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

### Outras informações

#### Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

#### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=5ST3053>

#### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/5ST3053>

#### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5ST3053](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3053)

#### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



