

Remote operating mechanism power 30 V AC, 48 V DC For CB, residual current operated circuit breaker RC blocks, RCBO On/off switch



Versão

Nome da marca do produto	SENTRON
Versão do visor / LED	Sim
Execução do produto	incorporável
vida útil eléctrica (ciclos de operação) / típico	10 000

Tensão de alimentação

Tensão de serviço	
<ul style="list-style-type: none"> • valor estipulado 	24 V
<ul style="list-style-type: none"> • com AC / valor estipulado / mínimo 	12 V
<ul style="list-style-type: none"> • com AC / valor estipulado / máximo 	30 V
<ul style="list-style-type: none"> • com DC / valor estipulado / mínimo 	12 V
<ul style="list-style-type: none"> • com DC / valor estipulado / máximo 	48 V
Classe de protecção IP	IP20

Dissipação

Potência de perda [V•A]	
<ul style="list-style-type: none"> • durante o standby 	1 W

Detalhes do produto

Equipamento do produto / Bloqueio	Sim
Componente do produto	
<ul style="list-style-type: none"> • Interruptor de sinalização de erro • Interruptor auxiliar 	 Sim Sim
Expansão do produto	Accionamento remoto

Número

Número de comutadores de sinal de erro	1
Número de reposições remotas / por minuto	2
Número de contactos de abertura	0
Número de contactos de fecho	0
Número de comutadores	1

Conexões

Comprimento do cabo	
<ul style="list-style-type: none"> • no circuito de corrente de comando 	1 500 m
Secção de condutor conectável	0,5 ... 1,5 mm ²
Binário de aperto / no caso de ligação com parafuso	0,2 ... 0,25 N·m
Tipo de secções transversais dos condutores conectáveis / nos cabos AWG	14 ... 30

Projeto mecânico

Altura	90 mm
Largura	36 mm
Profundidade	70 mm
Peso líquido	188 g
<ul style="list-style-type: none"> • durante o funcionamento • durante o armazenamento 	 -25 ... +45 °C -40 ... +55 °C

Certificados

Declaration of Conformity	other
----------------------------------	--------------



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Outras informações

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=5ST3055>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/5ST3055>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3055

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>



