

bobina magnética para contadores 7,5 kW CA 200 V, 50 / 60 Hz, 220 V, 60 Hz, para motor contadores, tamanho S0, conexão parafusada

Dados técnicos gerais

Nome da marca do produto	SIRIUS
Designação do produto	Solenoide

Circuito de corrente de comando

Tipo de tensão da tensão de alimentação de comando	CA
Potência de perda [V·A] da bobina magnética com AC típico	8,5 V·A
Tensão de alimentação de comando	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 com AC <ul style="list-style-type: none"> — a 50 Hz Valor estipulado 200 V — a 60 Hz Valor estipulado 200 V • 2 com AC <ul style="list-style-type: none"> — a 60 Hz Valor estipulado 220 V 	
Factor da área de trabalho tensão de comando valor de medição da bobina magnética com AC	
<ul style="list-style-type: none"> • a 50 Hz 0,8 ... 1,1 • a 60 Hz 0,85 ... 1,1 	

Certificados/Homologações

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Shipping Approval
--------------------------	-----	---------------------------	-------------------



[Miscellaneous](#)



other

[Confirmation](#)



Outras informações

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RT2924-5AN61>

CAX Online Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2924-5AN61>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2924-5AN61>

Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos,

macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2924-5AN61&lang=en

última alteração:

11-09-2019