

bobina magnética para contadores 7,5 kW 230 V CA, 50 Hz, para contadores do motor, tamanho S0, conexão parafusada







### Dados técnicos gerais

Nome da marca do produto	SIRIUS
Designação do produto	Solenóide

### Circuito de corrente de comando

Tipo de tensão da tensão de alimentação de comando	CA
Potência de perda [V·A] da bobina magnética com AC típico	7,6 V·A
Tensão de alimentação de comando <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 com AC                 <ul style="list-style-type: none"> <li>— a 50 Hz Valor estipulado</li> </ul> </li> </ul>	230 V
Factor da área de trabalho tensão de comando valor de medição da bobina magnética com AC <ul style="list-style-type: none"> <li>• a 50 Hz</li> <li>• a 60 Hz</li> </ul>	0,8 ... 1,1 0,85 ... 1,1

### Certificados/Homologações

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Miscellaneous	Shipping Approval
	 RCM	 EG-Konf.	 BUREAU VERITAS	 RMRS
<b>other</b>				
<a href="#">Confirmation</a>				
 VDE				

### Outras informações

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RT2924-5AP01>

**CAX Online Generator**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2924-5AP01>

**Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2924-5AP01>

**Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN... )**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2924-5AP01&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2924-5AP01&lang=en)

**última alteração:**

11-09-2019