



## Adaptador Multiportas HDMI USB 3.0 Type-C™



**Manual**  
DA-70855

### **Introdução**

O adaptador de portas múltiplas USB Type-C™ HDMI, 3 portas expande o seu equipamento USB-C™ para mais três ligações. Através da ligação HDMI conecte adicionalmente uma TV, monitor ao seu Notebook ou faça uma apresentação através de um projetor. A mais elevada resolução é UHD (4K/30 Hz). Além disso, o adaptador dispõe de uma ligação USB 3.0 através da qual é possível ligar equipamentos USB

externos. Esta também está conforme a especificação USB-BC (USB Battery Charging) 1.2, que permite o carregamento de equipamentos móveis (5 V/1,5 A máx). Está adicionalmente integrada uma ligação USB-C™ com a funcionalidade Power Delivery (PD) 2.0 através da qual o seu Notebook pode ser alimentado com energia durante a utilização do adaptador. O adaptador de portas múltiplas adequa-se a todos os sistemas operativos: Windows®, Mac®, Google Chrome®.

## Características

- Circuito integrado da placa-mãe: AG6310 + LDR6023SD
- Suporta a entrada de USB-C e saída de USB 3.0 e HDMI
- Suporta HDMI de 4Kx2K a 30 Hz, com uma largura de banda de 9 Gbps
- Suporta a transmissão em super velocidade (5 Gbps) do USB 3.0, compatível com a versão anterior USB 2.0
- Suporta BC1.2, a corrente da porta USB-A pode ser até 7,5 W (5 V/1,5 A)
- Compatível com porta USB 3.0 para carregar e transmitir dados para o dispositivo USB em simultâneo
- Suporta o carregamento de dispositivos que suportam USB-C e o fornecimento de alimentação para o adaptador em simultâneo
- A porta fêmea USB-C fornece potência de até 60 W (20 V/3 A)
- Múltiplas interfaces USB-C suportam o plug-and-play, o hot swap e são fáceis de utilizar e de transportar

## Conteúdo da embalagem

- 1 x Unidade principal: Adaptador multiportas HDMI USB Type-C™, de 3 portas
- 1 x Manual

## Especificações

<b>Conectores de Entrada/Saída</b>	
Entrada	USB-C Macho x1/USB-C Fêmea x1
Saída	HDMI Fêmea x1/USB-A Fêmea x1
<b>Resoluções</b>	
Resoluções	Até 4Kx2K a 30 HZ
<b>Físicas</b>	
Peso	39 g
Dimensões C-P-A	Unidade principal: 75x47x15 mm Cabo: 150 mm
<b>Ambientais</b>	
Temperatura de funcionamento	0°C a +45°C
Humidade de funcionamento	10% a 85% HR (sem condensação)
Temperatura de armazenamento	-10°C a +70°C
Humidade de armazenamento	5% a 90% HR (sem condensação)
<b>Fonte de alimentação</b>	
Porta USB 3.0	Até 7,5 W (5 V/1,5 A)
Porta de carregamento fêmea USB-C	Até 60 W (20 V/3 A)

## Operação

1. Ligar a porta macho USB-C deste produto ao Macbook<sup>®</sup> ou ao Chromebook<sup>®</sup>
2. Ligar a saída HDMI deste produto a HDTV com um cabo HDMI
3. Ligar a saída USB 3.0 deste produto a um dispositivo USB 3.0/2.0 com um cabo USB
4. Ligar a porta de carregamento USB-C, ela pode carregar o computador anfitrião e suportar o funcionamento deste produto em simultâneo

**Nota:**

- 1. Ao ligar a porta USB-C macho do adaptador a um Chromebook<sup>®</sup>, o rato a ligar à porta USB 3.0 não irá funcionar de imediato, havendo um atraso de alguns segundos. Este problema ocorre igualmente com outros adaptadores type-c semelhantes (incluindo o adaptador 3 em 1 original da Apple) quando estes são ligados ao Chromebook<sup>®</sup>.**
- 2. Ao ligar e desligar o adaptador PD, os dispositivos USB ligados serão desligados de imediato e depois novamente ligados após um período de alguns segundos; para evitar uma eventual perda de dados ou a ocorrência de danos nos mesmos, não desligue o adaptador PD da corrente elétrica durante a transferência de dados.**