



Versão	
Nome da marca do produto	SENTRON
Execução do produto	Aparelho compacto
Dados técnicos gerais	
Quantidade de pólos	2
Quantidade de pólos / anotação	1P+N
Tamanho para aparelhos de montagem da instalação / segundo a DIN 43880	1
Ligação à terra de protecção contra choque eléctrico / segundo a EN 50274	protecção contra o contacto directo de dedos e mãos
durabilidade mecânica (ciclos de operação) / típico	10 000
Função de comutação / com pequeno atraso	Não
Categoria de sobretensão	III
Tensão de alimentação	
Tipo de tensão	CA
Corrente / com AC / valor estipulado	16 A
Tensão de alimentação	
• com AC / valor estipulado	230 V

<p>Frequência da tensão de alimentação</p> <ul style="list-style-type: none"> • valor estipulado 	50Hz
Classe de proteção	
Classe de protecção IP	IP20, com dispo...ores ligados
Dissipação	
Potência de perda [W] / com valor de corrente estipulado / com AC / com estado de funcionamento quente / por pólo	1,35 W
Eletricidade	
<ul style="list-style-type: none"> • Corrente de disparo 	50 ... 500
<ul style="list-style-type: none"> • Corrente de disparo 	1 ... 16
Detalhes do produto	
<p>Característica do produto</p> <ul style="list-style-type: none"> • sem halogéneo • sem silicone 	<p>Sim</p> <p>Sim</p>
Expansão do produto / montável / Dispositivos adicionais	Sim
Conexões	
<ul style="list-style-type: none"> • Secção de condutor conectável <ul style="list-style-type: none"> — unifilar — polifilar • Secção de condutor conectável / de fio fino / com tratamento de terminal de fio 	<p>0,75 ... 16 mm²</p> <p>0,75 ... 16 mm²</p> <p>0,75 ... 10 mm²</p>
Binário de aperto / no caso de ligação com parafuso	1,2 ... 2 N·m
Posição / do cabo de ligação à rede	opcional
Projeto mecânico	
Altura	90 mm
Largura	18 mm
Profundidade	68,5 mm
Profundidade da montagem	70 mm
Número de unidades modulares de largura	1
Tipo de fixação	Barra DIN (REG)
Posição de montagem	de forma arbitrária
Peso líquido	150 g
Condições ambientais	
<p>Temperatura ambiente</p> <ul style="list-style-type: none"> • durante o armazenamento 	<p>-25 ... +45 °C</p> <p>-40 ... +75 °C</p>
Certificados	



EG-Konf.

Outras informações

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=5SV6016-6KK16>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/5SV6016-6KK16>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SV6016-6KK16

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>







