

Clește ampermetric 373 True-RMS CA

Clește de lucru cu performanțe
și flexibilitate crescute

Noul clește ampermetric Fluke 373 oferă performanțe îmbunătățite perfecte pentru numeroase situații de măsurare a intensității numai c.a. Cu măsurătorile de intensitate și de tensiune true-RMS c.a., Fluke 373 citește până la 600 A c.a. și 600 V c.a. sau c.c.

Nou



Date tehnice

Capacitate de măsurare

- Măsurătoare de intensitate 600 A c.a. cu falcă fixă
- Măsurătoare de tensiune 600 V c.a. și c.c.
- Valori True-RMS ale tensiunii și intensității pentru măsurători precise ale semnalelor neliniare
- Măsurătoare de rezistență 6000 Ω cu detectare de continuitate
- Măsurătoare de capacitate electrică 1000 μF

Caracteristici

- Procesarea de ultimă generație a semnalului permite utilizarea în medii electrice zgomotoase, asigurând în același timp măsurători stabile
- Afișajul mare, ușor de citit, iluminat, setează automat domeniul corect de măsurare, deci nu este necesar să modificați pozițiile comutatoarelor în timp ce efectuați o măsurătoare
- Clasă de protecție CAT IV 300 V, CAT III 600 V
- Trei ani garanție
- Toc de transport moale

Specificații

Fluke 373	domeniu	Rezoluție max.	Precizie
Intensitate c.a.	600 A	0,1 A	2 % ± 5 cifre
Tensiune c.a.	600 V	0,1 V	1 % ± 5 cifre
Tensiune c.c.	600 V	0,1 V	1 % ± 5 cifre
Rezistență	6000 Ω	0,1 Ω	1 % ± 5 cifre
Capacitate electrică	10 μF - 1000 μF	1 μF	1,9 % ± 2 cifre
True-RMS		•	
Continuitate		•	
Blocare		•	
Iluminare		•	
Capacitate conductor		32 mm	
Clasă de protecție		CAT III 600 V, CAT IV 300 V	

Informații despre comandă

Clește ampermetric 373
True-RMS CA

Accesorii incluse

Clește ampermetric, borne de testare,
cutie moale, manual de utilizare

Modele	Modificări caracteristici
Model vechi: Fluke 337	
Model nou: Fluke 376	Include toate caracteristicile modelului 337, plus: • CAT IV 600 V, CAT III 1000 V • iFlex™ 2500 A c.a. • 1000 V c.a./c.c.
Model vechi: Fluke 336	
Model nou: Fluke 375	Include toate caracteristicile modelului 336, plus: • CAT IV 600 V, CAT III 1000 V • Opțional iFlex™ 2500 A c.a.
Model nou: Fluke 374	Include toate caracteristicile modelului 336 (cu excepția filtrului trece-jos) plus: • CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Model vechi: Fluke 335	
Model nou: Fluke 374	Include toate caracteristicile modelului 335, plus: • CAT IV 600 V, CAT III 1000 V • Opțional iFlex™ 2500 A c.a.
Model nou: Fluke 373	Include toate caracteristicile modelului 335, (cu excepția șocului de curent la anclanșare) plus:
Model vechi: Fluke 334	
Model nou: Fluke 374	Include toate caracteristicile modelului 334, plus: • CAT IV 600 V, CAT III 1000 V • Opțional iFlex™ 2500 A c.a. • True-RMS
Model nou: Fluke 373	Include toate caracteristicile modelului 334, (cu excepția șocului de curent la anclanșare) plus: • CAT IV 300 V, CAT III 600 V
Model vechi: Fluke 333	
Model nou: Fluke 373	Include toate caracteristicile modelului 333, plus: • CAT IV 300 V, CAT III 600 V • True-RMS

Fluke. Keeping your world
up and running.®

Fluke Europe B.V.
Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands

www.fluke.ro/clamps

© Copyright 2010 Fluke Corporation.
Data subject to alteration without notice.
Pub_ID: 11665-rom

Modification of this document is not permitted
without written permission from Fluke Corporation.