

**Промышленный Ethernet
IE-FM5Z2V00005MLD0LD0X**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Собранные провода IE, оптоволоконный патч-кабель,
многомодовый, LC-Duplex-LC-Duplex, оранжевый,
Диаметр сердечника 50 мкм

Общие данные заказа

Тип	IE-FM5Z2V00005MLD0LD0X
Номер для заказа	1062550000
Исполнение	Предварительно собранный соединительный кабель, перекрестный, LC-Duplex IP 20, LC-Duplex IP 20, 50 µm, ПВХ, 5 m
GTIN (EAN)	4032248813254
Норма упаковки (VPE)	1 Шт.

**Промышленный Ethernet
IE-FM5Z2V00005MLD0LD0X**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Длина	5 м	Длина (в дюймах)	0,197 inch
Масса нетто	86 g		

Температуры

Рабочая температура, макс.	75 °C	Рабочая температура, мин.	-5 °C
Температура хранения, макс.	75 °C	Температура хранения, мин.	-25 °C
Рабочая температура	-5 °C...75 °C	Температура хранения	-25 °C...75 °C
Температура монтажа	-5 °C...50 °C		

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61754-20
---------------------------	--------------

Вилка

Разъем, левый	LC-Duplex IP 20	Разъем, правый	LC-Duplex IP 20
---------------	-----------------	----------------	-----------------

Конструкция кабеля

Диаметр оболочки	3*6 мм	Диаметр сердечника	50 µm
Конструкция кабеля	ZIPCORD	Нормативные обозначения	I-V(ZN)Y
Материал оболочки	ПВХ	Цвет оболочки	оранжевый

Механические свойства и свойства материала кабеля

Радиус изгиба мин., однократный	30 мм	Радиус изгиба мин., повторяющийся	60 мм
---------------------------------	-------	-----------------------------------	-------

Оптоволокно

Затухание	≤ 2,7 дБ/км при 850 нм, ≤ 0,7 дБ/км при 1300 нм	Полоса пропускания	≥ 600 МГц*км при 850 нм, ≥ 1200 МГц*км при 1300 нм
Тип волокна	GOF, Многомодовый, OM2		

Классификация

ETIM 4.0	EC000034	ETIM 5.0	EC000034
ETIM 6.0	EC002607	ETIM30	EC000034
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-06-18-03
eClass 6.2	27-08-10-03	eClass 7.1	27-08-10-03
eClass 8.1	27-08-10-03	eClass 9.0	27-06-10-03
eClass 9.1	27-06-10-03		

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**Промышленный Ethernet
IE-FM5Z2V00005MLD0LD0X**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Брошюра / каталог	CAT 9 IETH 18/19 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

**Промышленный Ethernet
IE-FM5Z2V00005MLD0LD0X**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения

Детальный чертеж

