


**OMNIMATE Housing — TERMINALBOX
SMSE LN FE MCZ 1.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Открытый миниатюрный корпус в формате клеммы с 5 пружинными соединениями. Прозрачная поворотная крышка служит для маркировки и доступа к потенциометру и дисплеям состояния. 3 верхних соединения предусматривают возможность соединения с помощью перемычек. Также возможна поставка крышки для закрывания корпуса.

Общие данные заказа

Тип	SMSE LN FE MCZ 1.5
Номер для заказа	2224380000
Исполнение	Компактный корпус, OMNIMATE Housing — TERMINALBOX
GTIN (EAN)	4008190967437
Норма упаковки (VPE)	300 Шт.

**OMNIMATE Housing — TERMINALBOX
SMSE LN FE MCZ 1.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	0,69 g
-------------	--------

Данные о материалах

Температура хранения, мин.	-25 °C	Температура хранения, макс.	55 °C
относительная влажность при хранении, макс.	80 %	Рабочая температура, мин.	-50 °C
Рабочая температура, макс.	120 °C	Температурный диапазон монтажа, мин.	-25 °C
Температурный диапазон монтажа, макс.	120 °C		

Классификация

ETIM 4.0	EC000489	ETIM 5.0	EC000489
ETIM 6.0	EC000261	ETIM30	EC000489
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-91-90
eClass 7.1	27-14-91-90	eClass 8.1	27-14-91-90
eClass 9.0	27-18-01-01	eClass 9.1	27-18-92-90

Параметры системы

Вид защиты	IP20
------------	------

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Брошюра / каталог	CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN
-------------------	---