

FBK
FBK 10/200 RK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Изображение аналогичное



Предварительно собранный кабель цепи управления оснащен вставными 10- или 40-полюсными розеточными разъемами согласно IEC 603/1 DIN 41 651. Он используется в т.ч. для подключения фронтального адаптера ПЛК к активным или пассивным интерфейсам Weidmüller. Поставляются кабели различной длины.

Общие данные заказа

Тип	FBK 10/200 RK
Номер для заказа	8235380000
Исполнение	Предварительно собранный кабель, FBK, ПЛОСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ HE10 10P
GTIN (EAN)	4008190264604
Норма упаковки (VPE)	1 Шт.

FBK
FBK 10/200 RK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	129 g
-------------	-------

Температуры

Температура хранения, макс.	70 °C	Температура хранения, мин.	-10 °C
Температура хранения	-10...70 °C		

Общие данные

Интерфейс ПЛК	ПЛОСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ HE10 10P	Интерфейс соединения	ПЛОСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ HE10 10P
Количество полюсов, мин.	10 полюсов	Кабель	Кабель LiYY
Длина кабеля	2 м	Материал	ПВХ
Сечение провода	0,14 mm ²		

Электрические данные

Номинальное напряжение	< 50 V AC, ≤ 50 V DC	Допустимый ток на путь, макс.	1 A
Общий ток, макс.	3 A	Сопротивление	55 мОм/м

Классификация

ETIM 4.0	EC000237	ETIM 5.0	EC000237
ETIM 6.0	EC000237	ETIM30	EC000237
UNSPSC	26-12-16-03	eClass 5.1	27-24-22-14
eClass 6.2	27-24-92-05	eClass 7.1	27-24-92-05
eClass 8.1	27-24-92-05	eClass 9.0	27-24-22-20
eClass 9.1	27-24-22-20		

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------