

**RSD**  
**Diodenbox 8 Di 3A 1600V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Интерфейсы с диодами для защиты от перенапряжения, проверки ламп или защиты от неправильной полярности.

**Общие данные заказа**

Тип	Diodenbox 8 Di 3A 1600V
Номер для заказа	<a href="#">8943110000</a>
Исполнение	Интерфейс, RSD
GTIN (EAN)	4032248752300
Норма упаковки (VPE)	1 Шт.

**RSD**  
**Diodenbox 8 Di 3A 1600V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**
**Размеры и массы**

Длина	125 мм	Длина (в дюймах)	4,921 inch
Ширина	55,5 мм	Ширина (в дюймах)	2,185 inch
Высота	100 мм	Высота (в дюймах)	3,937 inch
Масса нетто	430 г		

**Температуры**

Рабочая температура, макс.	70 °C	Рабочая температура, мин.	-25 °C
Температура хранения, макс.	70 °C	Температура хранения, мин.	-40 °C
Рабочая температура	-25...70 °C	Средняя температура	+70°C
Температура хранения	-40...70 °C		

**Данные соединения**

Вид соединения	Пружинное соединение	Вид компонента	Диод
----------------	----------------------	----------------	------

**Расчетные данные**

Номинальный ток на соединение	3 A
-------------------------------	-----

**Соответствие стандартам по изоляции**

Степень загрязнения	2
---------------------	---

**Область подключения**

Вид соединения	Пружинное соединение	Диапазон сечений зажимаемых проводов, мин.	0,08 mm <sup>2</sup>
Диапазон сечений зажимаемых проводов, макс.	1 mm <sup>2</sup>	Длина снятия изоляции	7 мм

**Классификация**

ETIM 4.0	EC001421	ETIM 5.0	EC001421
ETIM 6.0	EC000677	eClass 6.2	25-13-90-90
eClass 7.1	27-14-11-52	eClass 8.1	27-14-11-52
eClass 9.0	27-14-31-10	eClass 9.1	27-21-03-01

**Сертификаты**

ROHS	Соответствовать
------	-----------------