

**DMS 3**  
**AKKU DMS 3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

Динамометрические ключи Weidmüller имеют эргономичную форму и поэтому идеально подходят для работы одной рукой. Они не вызывают усталости во время работы при любых направлениях монтажа. Кроме того, они оснащены автоматическим ограничителем момента затяжки и имеют высокую точность повторения.

**Общие данные заказа**

Тип	AKKU DMS 3
Номер для заказа	<a href="#">9007450000</a>
Исполнение	Инструменты, Батарея
GTIN (EAN)	4008190450106
Норма упаковки (VPE)	1 Шт.

**DMS 3**  
**АККУ DMS 3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Масса	122 g	Масса нетто	126,78 g
-------	-------	-------------	----------

**Электрическая отвертка**

Аккумуляторные батареи	Никель-металлогидридные аккумуляторные элементы	Масса	122 g
Номинальное напряжение	2,4 V		

**Классификация**

ETIM 4.0	EC001395	ETIM 5.0	EC001395
ETIM 6.0	EC001199	ETIM30	EC001395
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-05-04-01
eClass 6.2	27-05-04-90	eClass 7.1	27-05-04-90
eClass 8.1	27-05-04-90	eClass 9.0	21-05-92-07
eClass 9.1	21-05-92-07		

**Сертификаты**

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**Загрузки**

Брошюра / каталог	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
-------------------	--------------------------------------