

DMS 3
LG DMS PRO/ DMS 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Динамометрические ключи Weidmüller имеют эргономичную форму и поэтому идеально подходят для работы одной рукой. Они не вызывают усталости во время работы при любых направлениях монтажа. Кроме того, они оснащены автоматическим ограничителем момента затяжки и имеют высокую точность повторения.

Общие данные заказа

Тип	LG DMS PRO/ DMS 3
Номер для заказа	9007460000
Исполнение	Инструменты, Зарядное устройство для аккумуляторной батареи
GTIN (EAN)	4008190404970
Норма упаковки (VPE)	1 Шт.

**DMS 3
LG DMS PRO/ DMS 3**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса	600 g	Масса нетто	602,4 g
-------	-------	-------------	---------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Технические данные

Время зарядки	30 min
---------------	--------

Электрическая отвертка

Адаптер лезвия	1/4" DIN 3126, форма E6,3	Время зарядки	30 min
Зарядное устройство - вход	AC 220-240V~ 50-60Hz 30W	Зарядное устройство - выход	DC 2.8...6V; 4.8A / 30W max.
Макс. крутящий момент при соединении	3 Nm	Масса	600 g
Масса - зарядное устройство	600 g	Напряжение аккумуляторной батареи	3,6 V
Номинальное напряжение	3,6 V	Скорость холостого хода	200 и 600 min ⁻¹

Классификация

ETIM 4.0	EC001395	ETIM 5.0	EC001395
ETIM 6.0	EC000359	ETIM30	EC001395
UNSPSC	26-11-17-04	eClass 5.1	27-05-06-04
eClass 6.2	27-05-06-04	eClass 7.1	27-05-06-04
eClass 8.1	27-05-06-04	eClass 9.1	21-05-92-01

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Брошюра / каталог	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
-------------------	--------------------------------------