

**FPC (корпус из поликарбоната, пустой)  
FPC 20/20/13 7035**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com



Корпуса из поликарбоната средних размеров  
 Корпуса серии FPC с точки зрения конструкции  
 представляют собой следующее поколение серии MPC.  
 Отличающаяся аналогичными свойствами материалов  
 серия FPC имеет еще больший перечень аксессуаров,  
 что гарантирует более широкий спектр применений.

Отличительные особенности:

- 6 размеров в 2 исполнениях
- серая или прозрачная крышка
- крышка с отверстиями для пломбирования
- Монтажные отверстия вне области уплотнения
- крепежная резьба для монтажных реек, монтажных пластин и печатных плат
- обширный ассортимент аксессуаров

Weidmüller производит и поставляет корпуса, по  
 заказу клиентов, полностью укомплектованные  
 клеммами и кабельными вводами.

**Общие данные заказа**

Тип	FPC 20/20/13 7035
Номер для заказа	<a href="#">9535690000</a>
Исполнение	FPC (корпус из поликарбоната, пустой), Пустой корпус, Высота: 200 мм, Ширина: 200 мм, Глубина: 132 мм, Материал: Поликарбонат, Светло-серый
GTIN (EAN)	4032248009800
Норма упаковки (VPE)	1 Шт.

**FC (корпус из поликарбоната, пустой)  
FC 20/20/13 7035**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Ширина	200 мм	Ширина (в дюймах)	7,874 inch
Высота	200 мм	Высота (в дюймах)	7,874 inch
Глубина	132 мм	Глубина (дюймов)	5,197 inch
Масса	1 039 g	Масса нетто	1 230 g

**Кабельный ввод справа**

M12	20	M16	11
M20	6	M25	4
M32	2	M40	1
M50	1	M63	1

**Монтаж вертикальный**

WDU 10 / ZDU 10	1x8	WDU 16 / ZDU 16	1x7
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x17	WDU 35 / ZDU 35	1x5
WDU 4 / ZDU 4	1x14	WDU 6 / ZDU 6	1x10

**Монтаж горизонтальный**

WDU 10 / ZDU 10	1x8	WDU 16 / ZDU 16	1x7
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x17	WDU 35 / ZDU 35	1x5
WDU 4 / ZDU 4	1x14	WDU 6 / ZDU 6	1x10

**Общие данные**

Момент затяжки для винтов крышки	0,8 Nm	Применение	Строение, Транспорт, Производство упаковки, Инженерные системы
Материал	Поликарбонат	Уплотняющий материал	Полиуретан
Рабочая температура, мин.	-50 °C	Рабочая температура, макс.	130 °C
Вид защиты	IP66, IP67	Крепление корпуса	Отверстия 7,5 мм
Прикрепление крышки	4 винта с крестообразным шлицем, полиамид	Монтажное крепление	с помощью самонарезающих винтов

**Общие данные - аксессуары**

Материал	Поликарбонат
----------	--------------

**Резьбовое соединение сверху / внизу**

M12	20	M16	11
M20	6	M25	4
M32	2	M40	1
M50	1	M63	1

**Классификация**

ETIM 4.0	EC000058	ETIM 5.0	EC000058
ETIM 6.0	EC000261	ETIM30	EC000058
UNSPSC	31-26-15-02	eClass 5.1	27-14-91-07
eClass 6.2	27-14-91-07	eClass 7.1	27-14-91-07
eClass 8.1	27-14-91-07	eClass 9.0	27-18-01-01
eClass 9.1	27-18-92-90		

**FCP (корпус из поликарбоната, пустой)  
FCP 20/20/13 7035****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Технические данные****Сертификаты**

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

**Загрузки**

Брошюра / каталог	<a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>
Технические данные	<a href="#">EPLAN_WSCAD</a>
Технические данные	<a href="#">STEP</a>

**FRS (корпус из поликарбоната, пустой)**  
**FRS 20/20/13 7035**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

