

**FPC (корпус из поликарбоната, пустой)
FPC 30/30/13 trsp**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Корпуса из поликарбоната средних размеров
Корпуса серии FPC с точки зрения конструкции
представляют собой следующее поколение серии MPC.
Отличающаяся аналогичными свойствами материалов
серия FPC имеет еще больший перечень аксессуаров,
что гарантирует более широкий спектр применений.

Отличительные особенности:

- 6 размеров в 2 исполнениях
- серая или прозрачная крышка
- крышка с отверстиями для пломбирования
- Монтажные отверстия вне области уплотнения
- крепежная резьба для монтажных реек, монтажных пластин и печатных плат
- обширный ассортимент аксессуаров

Weidmüller производит и поставляет корпуса, по
заказу клиентов, полностью укомплектованные
клеммами и кабельными вводами.

Общие данные заказа

Тип	FPC 30/30/13 trsp
Номер для заказа	9535740000
Исполнение	FPC (корпус из поликарбоната, пустой), Пустой корпус, Высота: 300 мм, Ширина: 300 мм, Глубина: 132 мм, Материал: Поликарбонат, Светло-серый, прозрачный
GTIN (EAN)	4032248009848
Норма упаковки (VPE)	1 Шт.

**FPC (корпус из поликарбоната, пустой)
FPC 30/30/13 trsp**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Ширина	300 мм	Ширина (в дюймах)	11,811 inch
Высота	300 мм	Высота (в дюймах)	11,811 inch
Глубина	132 мм	Глубина (дюймов)	5,197 inch
Масса	1 738 g	Масса нетто	2 103 g

Кабельный ввод справа

M12	38	M16	21
M20	12	M25	8
M32	3	M40	3
M50	2	M63	2

Монтаж вертикальный

WDU 10 / ZDU 10	2x20	WDU 16 / ZDU 16	2x17
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	2x40	WDU 35 / ZDU 35	2x12
WDU 4 / ZDU 4	2x33	WDU 6 / ZDU 6	2x25

Монтаж горизонтальный

WDU 10 / ZDU 10	1x20	WDU 16 / ZDU 16	1x17
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x40	WDU 35 / ZDU 35	1x12
WDU 4 / ZDU 4	1x33	WDU 6 / ZDU 6	1x25

Общие данные

Момент затяжки для винтов крышки	0,8 Nm	Применение	Строение, Транспорт, Производство упаковки, Инженерные системы
Материал	Поликарбонат	Уплотняющий материал	Полиуретан
Рабочая температура, мин.	-50 °C	Рабочая температура, макс.	130 °C
Вид защиты	IP66, IP67	Крепление корпуса	Отверстия 7,5 мм
Прикрепление крышки	4 винта с крестообразным шлицем, полиамид	Монтажное крепление	с помощью самонарезающих винтов

Общие данные - аксессуары

Материал	Поликарбонат
----------	--------------

Резьбовое соединение сверху / внизу

M12	38	M16	21
M20	12	M25	8
M32	3	M40	3
M50	2	M63	2

Классификация

ETIM 4.0	EC000058	ETIM 5.0	EC000058
ETIM 6.0	EC000261	ETIM30	EC000058
UNSPSC	31-26-15-02	eClass 5.1	27-14-91-07
eClass 6.2	27-14-91-07	eClass 7.1	27-14-91-07
eClass 8.1	27-14-91-07	eClass 9.0	27-18-01-01
eClass 9.1	27-18-92-90		

FPC (корпус из поликарбоната, пустой)
FPC 30/30/13 trsp

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Брошюра / каталог	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Технические данные	EPLAN_WSCAD
Технические данные	STEP

FPC (корпус из поликарбоната, пустой)
FPC 30/30/13 trsp

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения

