

**FPC (корпус из поликарбоната, пустой)  
FPC 30/40/13 7035****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

Корпуса из поликарбоната средних размеров  
Корпуса серии FPC с точки зрения конструкции  
представляют собой следующее поколение серии MPC.  
Отличающаяся аналогичными свойствами материалов  
серия FPC имеет еще больший перечень аксессуаров,  
что гарантирует более широкий спектр применений.

Отличительные особенности:

- 6 размеров в 2 исполнениях
- серая или прозрачная крышка
- крышка с отверстиями для пломбирования
- Монтажные отверстия вне области уплотнения
- крепежная резьба для монтажных реек, монтажных пластин и печатных плат
- обширный ассортимент аксессуаров

Weidmüller производит и поставляет корпуса, по  
заказу клиентов, полностью укомплектованные  
клеммами и кабельными вводами.

**Общие данные заказа**

Тип	FPC 30/40/13 7035
Номер для заказа	<a href="#">9535770000</a>
Исполнение	FPC (корпус из поликарбоната, пустой), Пустой корпус, Высота: 300 мм, Ширина: 400 мм, Глубина: 132 мм, Материал: Поликарбонат, Светло-серый
GTIN (EAN)	4032248009862
Норма упаковки (VPE)	1 Шт.

**FC (корпус из поликарбоната, пустой)  
FC 30/40/13 7035**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Ширина	400 мм	Ширина (в дюймах)	15,748 inch
Высота	300 мм	Высота (в дюймах)	11,811 inch
Глубина	132 мм	Глубина (дюймов)	5,197 inch
Масса	2 199 g	Масса нетто	2 624 g

**Кабельный ввод справа**

M12	38	M16	21
M20	12	M25	8
M32	3	M40	3
M50	2	M63	2

**Монтаж вертикальный**

WDU 10 / ZDU 10	3x20	WDU 16 / ZDU 16	3x17
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	3x40	WDU 35 / ZDU 35	3x12
WDU 4 / ZDU 4	3x33	WDU 6 / ZDU 6	3x25

**Монтаж горизонтальный**

WDU 10 / ZDU 10	1x30	WDU 16 / ZDU 16	1x25
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x59	WDU 35 / ZDU 35	1x19
WDU 4 / ZDU 4	1x49	WDU 6 / ZDU 6	1x37

**Общие данные**

Момент затяжки для винтов крышки	0,8 Nm	Применение	Строение, Транспорт, Производство упаковки, Инженерные системы
Материал	Поликарбонат	Уплотняющий материал	Полиуретан
Рабочая температура, мин.	-50 °C	Рабочая температура, макс.	130 °C
Вид защиты	IP66, IP67	Крепление корпуса	Отверстия 7,5 мм
Прикрепление крышки	4 винта с крестообразным шлицем, полиамид	Монтажное крепление	с помощью самонарезающих винтов

**Общие данные - аксессуары**

Материал	Поликарбонат
----------	--------------

**Резьбовое соединение сверху / внизу**

M12	56	M16	30
M20	18	M25	12
M32	5	M40	4
M50	4	M63	3

**Классификация**

ETIM 4.0	EC000058	ETIM 5.0	EC000058
ETIM 6.0	EC000261	ETIM30	EC000058
UNSPSC	31-26-15-02	eClass 5.1	27-14-91-07
eClass 6.2	27-14-91-07	eClass 7.1	27-14-91-07
eClass 8.1	27-14-91-07	eClass 9.0	27-18-01-01
eClass 9.1	27-18-92-90		

Дата создания 8 августа 2019 г. 11:09:13 CEST

Статус каталога 02.08.2019 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**FPC (корпус из поликарбоната, пустой)**  
**FPC 30/40/13 7035**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

### Загрузки

Брошюра / каталог	<a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>
Технические данные	<a href="#">EPLAN_WSCAD</a>
Технические данные	<a href="#">STEP</a>

**FPC (корпус из поликарбоната, пустой)**  
**FPC 30/40/13 7035**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

