




Справочный листок технических данных

RS 70

RF RS 70 LI/A2/O.SG OR 1665

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Профиль RS 70 поставляется с фиксированными вариантами длины. Соединение отдельных частей позволяет получить изделие необходимой длины. Печатная плата вставляется в профиль сбоку. Концевые пластины замыкают профиль сбоку. Здесь предоставляются компоненты для монтажа на монтажную рейку и непосредственного монтажа. Фиксаторы жестко соединены с профилем. Маркировочные элементы интегрированы в боковые части.

Общие данные заказа

| | |
|----------------------|---|
| Тип | RF RS 70 LI/A2/O.SG OR 1665 |
| Номер для заказа | 0119660000 |
| Исполнение | Фиксатор, RS 70 оранжевый, Фиксатор, Ширина: 10 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190096106 |
| Норма упаковки (VPE) | 20 Шт. |

Справочный листок технических данных

RS 70 RF RS 70 LI/A2/O.SG OR 1665

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|--------------|---------|-------------------|------------|
| Длина | 70 мм | Длина (в дюймах) | 2,756 inch |
| Ширина | 10 мм | Ширина (в дюймах) | 0,394 inch |
| Высота | 33,5 мм | Высота (в дюймах) | 1,319 inch |
| Высота, мин. | 32 мм | Масса нетто | 5,045 g |

Данные о материалах

| | | | |
|--------------------------------------|----------|---|-----------|
| Изоляционный материал | PA 66 | Цветовой код | оранжевый |
| Таблица цветов (аналогич.) | RAL 2000 | CTI | >= 600 |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-2 | Температура хранения, мин. | -25 °C |
| Температура хранения, макс. | 55 °C | относительная влажность при хранении, макс. | 80 % |
| Рабочая температура, мин. | -50 °C | Рабочая температура, макс. | 100 °C |
| Температурный диапазон монтажа, мин. | -25 °C | Температурный диапазон монтажа, макс. | 100 °C |

Классификация

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0 | EC002848 | ETIM 6.0 | EC002779 |
| ETIM30 | EC001284 | UNSPSC | 30-21-18-01 |
| eClass 6.2 | 27-14-92-14 | eClass 7.1 | 27-14-92-14 |
| eClass 8.1 | 27-14-92-14 | eClass 9.0 | 27-18-27-90 |
| eClass 9.1 | 27-18-27-90 | | |

Параметры системы

| | | | |
|------------------------|----------|--|------|
| Исполнение | Фиксатор | Количество клемм LP на модуль | 1 |
| Толщина печатной платы | 1,6 мм | Сертификат на очертания печатной платы | ±0,2 |
| Перемычка | Нет | Контакт на монтажной шине | Нет |
| Вид защиты | IP20 | Способность к заливке | Нет |

Примечания

Текст указания - технические данные

Высота: TS32 = 33,5 мм, TS35 x 7,5 = 29 мм

Размеры печатной платы:
Толщина печатной платы: 1,6 (± 0,2) мм
Длина печатной платы: 67,8 (- 0,2) мм
Ширина промежуточной детали = ширина печатной платы – 2 x 9 мм (защелкивающееся основание)

Пример.
Ширина печатной платы = 68 мм, ширина промежуточной детали = 50 мм, промежуточные детали 2 x ZW 25 RS или ZW 45 RS + ZW 5 RS

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

RS 70**RF RS 70 LI/A2/O.SG OR 1665****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Брошюра / каталог

[FL ANALO.SIGN.CONV. EN](#)
[MB DEVICE MANUF. EN](#)
[CAT 2 PORTFOLOGUIDE EN](#)
[FL MACHINE SAFETY EN](#)
[FL 72H SAMPLE SER EN](#)
[PO OMNIMATE EN](#)

**RS 70
RF RS 70 LI/A2/O.SG OR 1665**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения

LOCKING-FOOT LEFT

