


**RS 70  
ZW 45 RS OR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Подобно иллюстрации**

Профиль RS 70 поставляется с фиксированными вариантами длины. Соединение отдельных частей позволяет получить изделие необходимой длины. Печатная плата вставляется в профиль сбоку. Концевые пластины замыкают профиль сбоку. Здесь предоставляются компоненты для монтажа на монтажную рейку и непосредственного монтажа. Фиксаторы жестко соединены с профилем. Маркировочные элементы интегрированы в боковые части.

**Общие данные заказа**

Тип	ZW 45 RS OR
Номер для заказа	<a href="#">0120060000</a>
Исполнение	Корпуса для электроники, RS 70 оранжевый, Промежуточная деталь, Ширина: 45 mm
GTIN (EAN)	4008190114404
Норма упаковки (VPE)	20 Шт.

**RS 70  
ZW 45 RS OR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Длина	70 мм	Длина (в дюймах)	2,756 inch
Ширина	45 мм	Ширина (в дюймах)	1,772 inch
Высота	33,5 мм	Высота (в дюймах)	1,319 inch
Масса нетто	11,202 g		

**Данные о материалах**

Изоляционный материал	PA 66	Цветовой код	оранжевый
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 2000	СТ1	>= 600
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Температура хранения, мин.	-25 °C
Температура хранения, макс.	55 °C	относительная влажность при хранении, макс.	80 %
Рабочая температура, мин.	-50 °C	Рабочая температура, макс.	100 °C
Температурный диапазон монтажа, мин.	-25 °C	Температурный диапазон монтажа, макс.	100 °C

**Классификация**

ETIM 5.0	EC002848	ETIM 6.0	EC002779
ETIM30	EC001284	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-92-14	eClass 9.0	27-18-27-90
eClass 9.1	27-18-27-90		

**Параметры системы**

Исполнение	Промежуточная деталь	Количество клемм LP на модуль	1
Толщина печатной платы	1,6 мм	Сертификат на очертания печатной платы	±0,2
Перемычка	Нет	Контакт на монтажной шине	Нет
Вид защиты	IP20	Способность к заливке	Нет

**Примечания**

Текст указания - технические данные

**Высота: TS32 = 33,5 мм, TS35 x 7,5 = 29 мм****Размеры печатной платы:****Толщина печатной платы: 1,6 (± 0,2) мм****Длина печатной платы: 67,8 (- 0,2) мм****Ширина промежуточной детали = ширина печатной платы - 2 x 9 мм (защелкивающееся основание)****Пример.****Ширина печатной платы = 68 мм, ширина промежуточной детали = 50 мм, промежуточные детали 2 x ZW 25 RS или ZW 45 RS + ZW 5 RS****Сертификаты**

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**RS 70**  
**ZW 45 RS OR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Технические данные

### Загрузки

Брошюра / каталог

[FL ANALO.SIGN.CONV. EN](#)  
[MB DEVICE MANUF. EN](#)  
[CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN](#)  
[FL MACHINE SAFETY EN](#)  
[FL 72H SAMPLE SER EN](#)  
[PO OMNIMATE EN](#)

**RS 70**  
**ZW 45 RS OR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

