


**RS 70
ZW 25 RS OR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Профиль RS 70 поставляется с фиксированными вариантами длины. Соединение отдельных частей позволяет получить изделие необходимой длины. Печатная плата вставляется в профиль сбоку. Концевые пластины замыкают профиль сбоку. Здесь предоставляются компоненты для монтажа на монтажную рейку и непосредственного монтажа. Фиксаторы жестко соединены с профилем. Маркировочные элементы интегрированы в боковые части.

Общие данные заказа

Тип	ZW 25 RS OR
Номер для заказа	0126160000
Исполнение	Корпуса для электроники, RS 70 оранжевый, Промежуточная деталь, Ширина: 25 mm
GTIN (EAN)	4008190153809
Норма упаковки (VPE)	20 Шт.

**RS 70
ZW 25 RS OR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Длина	70 мм	Длина (в дюймах)	2,756 inch
Ширина	25 мм	Ширина (в дюймах)	0,984 inch
Высота	33,5 мм	Высота (в дюймах)	1,319 inch
Масса нетто	6,3 g		

Данные о материалах

Изоляционный материал	PA 66	Цветовой код	оранжевый
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 2000	СТ1	>= 600
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Температура хранения, мин.	-25 °C
Температура хранения, макс.	55 °C	относительная влажность при хранении, макс.	80 %
Рабочая температура, мин.	-50 °C	Рабочая температура, макс.	100 °C
Температурный диапазон монтажа, мин.	-25 °C	Температурный диапазон монтажа, макс.	100 °C

Классификация

ETIM 5.0	EC002848	ETIM 6.0	EC002779
ETIM30	EC001284	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-92-14	eClass 9.0	27-18-27-90
eClass 9.1	27-18-27-90		

Параметры системы

Исполнение	Промежуточная деталь	Количество клемм LP на модуль	1
Толщина печатной платы	1,6 мм	Сертификат на очертания печатной платы	±0,2
Перемычка	Нет	Контакт на монтажной шине	Нет
Вид защиты	IP20	Способность к заливке	Нет

Примечания

Текст указания - технические данные

Высота: TS32 = 33,5 мм, TS35 x 7,5 = 29 мм

Размеры печатной платы:

Толщина печатной платы: 1,6 (± 0,2) мм

Длина печатной платы: 67,8 (- 0,2) мм

Ширина промежуточной детали = ширина печатной платы - 2 x 9 мм (защелкивающееся основание)

Пример.

Ширина печатной платы = 68 мм, ширина промежуточной детали = 50 мм, промежуточные детали 2 x ZW 25 RS или ZW 45 RS + ZW 5 RS

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

RS 70
ZW 25 RS OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Брошюра / каталог

[FL ANALO.SIGN.CONV. EN](#)
[MB DEVICE MANUF. EN](#)
[CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN](#)
[FL MACHINE SAFETY EN](#)
[FL 72H SAMPLE SER EN](#)
[PO OMNIMATE EN](#)

RS 70
ZW 25 RS OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения

