

**Аксессуар
EWK 2**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображение изделия

Изображение аналогичное

Klipron® Connect с технологией винтовых клемм

Высокая надежность и разнообразие конструкций клеммных колодок с винтовыми соединениями упрощают проектирование и оптимизируют эксплуатационную безопасность. Klipron® Connect обеспечивает подтвержденное на практике соответствие широкому ряду различных требований.

Общие данные заказа

Тип	EWK 2
Номер для заказа	0199360000
Исполнение	Аксессуар, Концевой стопор
GTIN (EAN)	4008190023546
Норма упаковки (VPE)	50 Шт.

**Аксессуар
EWK 2**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Ширина	15 мм	Ширина (в дюймах)	0,591 inch
Высота	27 мм	Высота (в дюймах)	1,063 inch
Глубина	42 мм	Глубина (дюймов)	1,654 inch
Масса нетто	7,12 g		

Температуры

Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	100 °C
--	--------	---	--------

Дополнительные технические данные

Вид монтажа	привинченный	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Фиксатор	привертной		

Параметры системы

Исполнение	для клемм	Момент затяжки (крепежный винт)	1.2...1.9 Nm
Рейка	TS 32		

Характеристики материала

Материал	Полиамид 66	Цветовой код	бежевый
Класс пожаростойкости UL 94	V-2		

Классификация

ETIM 4.0	EC001041	ETIM 5.0	EC001041
ETIM 6.0	EC001041	ETIM30	EC001041
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-08-10-03
eClass 6.2	27-08-10-03	eClass 7.1	27-08-10-03
eClass 8.1	27-14-11-35	eClass 9.0	27-14-11-35
eClass 9.1	27-14-11-35		

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Брошюра / каталог	CAT 1 TERM 16/17 EN
Пользовательская документация	StorageConditionsTerminalBlocks
Технические данные	EPLAN_WSCAD
Технические данные	11434_EWK_2_DXF.dxf STEP