

VGM40-SS 68 KB 18-25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Эта серия кабельных вводов из нержавеющей стали подходит для промышленных применений, где требуется степень защиты IP68, а также для областей с экстремально высокими требованиями благодаря высокой стойкости к воздействию морской воды и ударпрочности.

Общие данные заказа

Тип	VGM40-SS 68 KB 18-25
Номер для заказа	1009890000
GTIN (EAN)	4032248714711
Норма упаковки (VPE)	20 Шт.

VGM40-SS 68 KB 18-25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Длина	49,6 мм	Длина (в дюймах)	1,953 inch
Масса нетто	143,7 g		

Номер сертификата кабельного ввода

Номер сертификата кабельного ввода
(GERMLLOYD) E-14047

Общие данные

Вид защиты	IP54, IP66, IP67, IP68 – 5 бар (30 мин), IP69K	Длина резьбы	9 мм
Кабельные вводы	Метрический	Момент затяжки заглушки, макс.	40 Nm
Момент затяжки макс., мин	30 Nm	Момент затяжки переходника, макс.	45 Nm
Момент затяжки переходника, мин.	60 Nm	Наружный диаметр кабеля, макс.	25 мм
Наружный диаметр кабеля, мин.	18 мм	Размер под ключ 1	41 мм
Размер под ключ 2	46 мм	Резьба (наружная)	M 40
Температурный диапазон, макс..	100 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Уплотненная вставка	CR	Уплотнительное кольцо	NBR
Шаг резьбы	1,5 мм		

Классификация

ETIM 4.0	EC002625	ETIM 5.0	EC002625
ETIM 6.0	EC000441	eClass 6.2	27-18-92-34
eClass 7.1	27-18-92-34	eClass 8.1	27-18-92-34
eClass 9.0	27-14-44-32	eClass 9.1	27-14-44-32

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Брошюра / каталог	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Технические данные	EPLAN_WSCAD
Технические данные	STEP