

**W-серия**  
**WQV 6/2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### Изображение изделия



#### **Klipron® Connect с технологией винтовых клемм**

Высокая надежность и разнообразие конструкций клеммных колодок с винтовыми соединениями упрощают проектирование и оптимизируют эксплуатационную безопасность. Klipron® Connect обеспечивает подтвержденное на практике соответствие широкому ряду различных требований.

#### **Общие данные заказа**

Тип	WQV 6/2
Номер для заказа	<a href="#">1052360000</a>
Исполнение	W-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 2
GTIN (EAN)	4008190075866
Норма упаковки (VPE)	50 Шт.

**W-серия  
WQV 6/2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Ширина	7,6 мм	Ширина (в дюймах)	0,299 inch
Высота	14,1 мм	Высота (в дюймах)	0,555 inch
Глубина	18 мм	Глубина (дюймов)	0,709 inch
Масса нетто	3,2 g		

**Температуры**

Температура хранения, макс.	40 °C	Температура хранения, мин.	10 °C
Температура хранения	10 °C...40 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-60 °C
Температура при длительном использовании, макс.	130 °C		

**Дополнительные технические данные**

Вид крепления	привинченный
---------------	--------------

**Параметры системы**

Исполнение	для клемм	Момент затяжки (перемычка)	0,5...1 Nm
------------	-----------	----------------------------	------------

**Перемычка**

Диапазон момента затяжки крепежного винта	0,5...1,0 Nm	Количество перемкнутых клемм	2
Расчетный ток, 2-полюсный	57 А	Расчетный ток, многополюсный	57 А
Тип	Перемычка		

**Размеры**

Шаг в мм (P)	8 мм
--------------	------

**Расчетные данные**

Номинальный ток	57 А
-----------------	------

**Характеристики материала**

Материал	PA 66	Цветовой код	желтый
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

**Классификация**

ETIM 4.0	EC000489	ETIM 5.0	EC000489
ETIM 6.0	EC000489	ETIM30	EC000489
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-11-40
eClass 6.2	27-14-11-40	eClass 7.1	27-14-11-40
eClass 8.1	27-14-11-40	eClass 9.0	27-14-11-40
eClass 9.1	27-14-11-40		

**Сертификаты**

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**W-серия  
WQV 6/2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Технические данные****Загрузки**

Брошюра / каталог	<a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>
Пользовательская документация	<a href="#">Beipackzettel_WQV.pdf</a> <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Технические данные	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Технические данные	<a href="#">STEP</a>