

**W-серия**  
**WQV 70/95/3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Изображение изделия**

**Klipron® Connect с технологией винтовых клемм**

Высокая надежность и разнообразие конструкций клеммных колодок с винтовыми соединениями упрощают проектирование и оптимизируют эксплуатационную безопасность. Klipron® Connect обеспечивает подтвержденное на практике соответствие широкому ряду различных требований.

**Общие данные заказа**

Тип	WQV 70/95/3
Номер для заказа	<a href="#">106360000</a>
Исполнение	W-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 3
GTIN (EAN)	4008190187514
Норма упаковки (VPE)	5 Шт.

**W-серия**  
**WQV 70/95/3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Ширина	10 мм	Ширина (в дюймах)	0,394 inch
Высота	54 мм	Высота (в дюймах)	2,126 inch
Глубина	61,6 мм	Глубина (дюймов)	2,425 inch
Масса нетто	159,8 g		

**Температуры**

Температура хранения, макс.	40 °C	Температура хранения, мин.	10 °C
Температура хранения	10 °C...40 °C		

**Дополнительные технические данные**

Вид крепления	привинченный
---------------	--------------

**Параметры системы**

Исполнение	для клемм	Момент затяжки (перемычка)	2...3 Nm
------------	-----------	----------------------------	----------

**Перемычка**

Количество перемкнутых клемм	3	Расчетный ток, многополюсный	232 A
Тип	Перемычка		

**Размеры**

Шаг в мм (P)	27 мм
--------------	-------

**Расчетные данные**

Номинальный ток	232 A
-----------------	-------

**Характеристики материала**

Материал	Медь луженая	Цветовой код	серебристо-серый
----------	--------------	--------------	------------------

**Зажимаемые провода (расчетное соединение)**

Момент затяжки, макс.	3 Nm
-----------------------	------

**Классификация**

ETIM 4.0	EC000489	ETIM 5.0	EC000489
ETIM 6.0	EC000489	ETIM30	EC000489
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-11-40
eClass 6.2	27-14-11-40	eClass 7.1	27-14-11-40
eClass 8.1	27-14-11-40	eClass 9.0	27-14-11-40
eClass 9.1	27-14-11-40		

**Сертификаты**

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**W-серия**  
**WQV 70/95/3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Технические данные

### Загрузки

Брошюра / каталог	<a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>
Пользовательская документация	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Технические данные	<a href="#">EPLAN_WSCAD_Zuken E3.S</a>
Технические данные	<a href="#">STEP</a>