

CH20M AD SHL 5.00/04 BK 2010

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Новый масштаб интеграции инновационной электроники на монтажной рейке. Оптимальная степень свободы организации, гибкости, эффективности, функциональности и безопасности.

CH20M (Component Housing IP20 Modular) – новый стандарт корпусов от Weidmüller – идеально подходит для специфических случаев применения электроники. Как "готовый костюм на заказ", перспективная модульная концепция сочетает свободу при проектировании с низкими затратами и надежностью при планировании стандартных систем. CH20M олицетворяет эффективность от разработки до изготовления и последовательно отвечает всем требованиям к перспективной платформе для современной электроники. Система особенно привлекает масштабируемостью, универсальностью, высоким уровнем безопасности и инновационной функциональностью при применении. Ассортимент охватывает все используемые на конечной стадии создания и представленные на рынке стандартные шаги: от тонкого компактного варианта 6,1 мм и 22,5 мм до крупногабаритного корпуса 67,5 мм. Конструкция для целевого применения разработана на основе практического опыта и для практического использования - в соответствии с требованиями рынка, применения и последующей модернизации.

Основные характеристики - лучшее подтверждение функциональных возможностей:

- Системная модульность - от А (верхней крышки) до Я (фиксатора)
- 7 вариантов монтажной ширины 6,1-67,5 мм!
- Максимальная безопасность: основной контакт, система кодировки с креплением
- Неограниченная системность - единый дизайн для любой ширины шага
- Сверхкомпактная геометрия - до 4 уровней соединения - с рычажком для разъединения
- Полная технологическая безопасность - соединительные элементы SMT/THR в ленте на катушке и оптимизированная конструкция печатной платы

Общие данные заказа

- Максимальная эффективность – оптимальное

использование площади печатной платы
 Тип CH20M AD SHL 5.00/04 BK 2010

Номер для заказа **1221310000**

CH20M – это максимальные результаты при
 Исполнение Кожух черный, Ширина: 22.5 mm

минимально возможных затратах. Огромный вклад для
 GTN (EAN) 4050118004830

варианты устройств! 50 шт.

CH20M AD SHL 5.00/04 BK 2010

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Длина	14,5 мм	Длина (в дюймах)	0,571 inch
Ширина	22,5 мм	Ширина (в дюймах)	0,886 inch
Высота	23,7 мм	Высота (в дюймах)	0,933 inch
Масса нетто	1,61 g		

Данные о материалах

Изоляционный материал	PA 66 GF 30	Цветовой код	черный
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 9011	Группа изоляционного материала	II
CTI	>= 550	Температура хранения, мин.	-40 °C
Температура хранения, макс.	85 °C	относительная влажность при хранении, макс.	80 %
Рабочая температура, мин.	-50 °C	Рабочая температура, макс.	85 °C
Температурный диапазон монтажа, мин.	-25 °C	Температурный диапазон монтажа, макс.	85 °C

Классификация

ETIM 5.0	EC001031	ETIM 6.0	EC001031
eClass 6.2	27-18-08-02	eClass 7.1	27-18-27-02
eClass 8.1	27-18-27-02	eClass 9.0	27-18-27-90
eClass 9.1	27-18-27-90		

Параметры системы

Вид защиты	IP20
------------	------

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Брошюра / каталог	CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN
Технические данные	EPLAN
Технические данные	STEP

CH20M AD SHL 5.00/04 BK 2010

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения

