

W-серия
WQB A/24**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Изображение изделия****Klipron® Connect с технологией винтовых клемм**

Высокая надежность и разнообразие конструкций клеммных колодок с винтовыми соединениями упрощают проектирование и оптимизируют эксплуатационную безопасность. Klipron® Connect обеспечивает подтвержденное на практике соответствие широкому ряду различных требований.

Общие данные заказа

Тип	WQB A/24
Номер для заказа	1579000000
Исполнение	W-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 24
GTIN (EAN)	4008190134211
Норма упаковки (VPE)	20 Шт.

**W-серия
WQB A/24**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Ширина	123,22 мм	Ширина (в дюймах)	4,851 inch
Высота	23,5 мм	Высота (в дюймах)	0,925 inch
Глубина	2,5 мм	Глубина (дюймов)	0,098 inch
Масса нетто	7,18 g		

Температуры

Температура хранения, макс.	40 °C	Температура хранения, мин.	10 °C
Температура хранения	10 °C...40 °C		

Дополнительные технические данные

Вид крепления	привинченный	Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет
Указание по установке	Проходной (втулка), Непосредственный монтаж		

Параметры системы

Исполнение	для клемм
------------	-----------

Переключатель

Количество переключенных клемм	24	Расчетный ток, многополюсный	24 A
Тип	Переключатель		

Размеры

Шаг в мм (P)	5,1 мм
--------------	--------

Расчетные данные

Номинальное напряжение	800 V
------------------------	-------

Характеристики материала

Материал	Медь луженая	Цветовой код	черный
----------	--------------	--------------	--------

Классификация

ETIM 4.0	EC000489	ETIM 5.0	EC000489
ETIM 6.0	EC000489	ETIM30	EC000489
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-11-40
eClass 6.2	27-14-11-40	eClass 7.1	27-14-11-40
eClass 8.1	27-14-11-40	eClass 9.0	27-14-11-40
eClass 9.1	27-14-11-40		

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

W-серия
WQB A/24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Пользовательская документация	StorageConditionsTerminalBlocks
Технические данные	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Технические данные	18599_WQB_A-24_DXF.dxf STEP