

**Аксессуар
CBH 19/19 BLACK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Кабельные стяжки характеризуются максимально возможной силой стяжки, а также длительным сроком службы. Кроме того, стальные кабельные стяжки обеспечивают возможность длительного прочного крепления при чрезвычайно высоких нагрузках на материал, таких как высокие температуры или агрессивное химическое воздействие.

Общие данные заказа

Тип	CBH 19/19 BLACK
Номер для заказа	1697950000
Исполнение	Соединитель кабеля, Высота x ширина: 19 x 19 мм, Пластмасса, 80 N
GTIN (EAN)	4008190883027
Норма упаковки (VPE)	100 Шт.

**Аксессуар
CBH 19/19 BLACK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Ширина	19 мм	Ширина (в дюймах)	0,748 inch
Высота	19 мм	Высота (в дюймах)	0,748 inch
Глубина	2 мм	Глубина (дюймов)	0,079 inch
Масса нетто	0,71 g		

Материал для электромонтажа

Исполнение	самоклеющийся	Класс пожаростойкости UL 94	V-2
Макс. ширина кабельной стяжки	3,6 мм	Материал	Пластмасса
Предел прочности при растяжении	80 N	Температурный диапазон, макс..	105 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C		

Классификация

ETIM 4.0	EC000046	ETIM 5.0	EC000046
ETIM 6.0	EC000449	ETIM30	EC000046
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-07-02
eClass 6.2	27-14-07-02	eClass 7.1	27-14-07-02
eClass 8.1	27-14-07-02	eClass 9.0	23-15-90-07
eClass 9.1	27-40-07-90		

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	EPLAN, WSCAD
--------------------	------------------------------

**Аксессуар
CBH 19/19 BLACK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж

