

**OMNIMATE Housing — TERMINALBOX
KOPL DK5 PA**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Открытый миниатюрный корпус в формате клеммы с 5 винтовыми соединениями. Предусмотрена возможность вывода наверх потенциометра и дисплеев состояния. Также возможна поставка крышки для закрывания корпуса.

Общие данные заказа

Тип	KOPL DK5 PA
Номер для заказа	4036790000
Исполнение	Компактный корпус, Верхняя часть, Аксессуар
GTIN (EAN)	4008190455323
Норма упаковки (VPE)	500 Шт.

**OMNIMATE Housing — TERMINALBOX
KOPL DK5 PA**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Длина	77 мм	Длина (в дюймах)	3,031 inch
Ширина	6 мм	Ширина (в дюймах)	0,236 inch
Высота	61 мм	Высота (в дюймах)	2,402 inch
Масса нетто	0,184 g		

Данные о материалах

Цветовой код	бежевый	Таблица цветов (аналогич.)	RAL 1001
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Температура хранения, мин.	-25 °C
Температура хранения, макс.	55 °C	относительная влажность при хранении, макс.	80 %
Рабочая температура, мин.	-50 °C	Рабочая температура, макс.	100 °C
Температурный диапазон монтажа, мин.	-25 °C	Температурный диапазон монтажа, макс.	100 °C

Классификация

ETIM 5.0	EC002848	ETIM30	EC001284
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-92-14
eClass 7.1	27-14-92-14	eClass 8.1	27-14-92-14

Параметры системы

Исполнение	Верхняя часть	Вид защиты	IP20
------------	---------------	------------	------

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Брошюра / каталог	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN
-------------------	---