


Аксессуар CB 390/4.5 BLACK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Кабельные стяжки CB для крепления кабелей и маркировочных элементов.

- В частности, они подходят для крепления кабельных маркировочных элементов CLI M, SFX, WKM и WKS.
- Соответствие стандарту IEC 62275: 2006.
- Стойкий к образованию трещин полиамид PA 6.6 с классом горючести V2 по стандарту UL-94.

Общие данные заказа

Тип	CB 390/4.5 BLACK
Номер для заказа	7940006059
Исполнение	Соединитель кабеля, Высота x ширина: 390 x 4.5 mm, Полиамид 66, 220 N
GTIN (EAN)	4032248520367
Норма упаковки (VPE)	100 Шт.

**Аксессуар
CB 390/4.5 BLACK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Ширина	4,5 мм	Ширина (в дюймах)	0,177 inch
Высота	390 мм	Высота (в дюймах)	15,354 inch
Глубина	1,5 мм	Глубина (дюймов)	0,059 inch
Масса нетто	2,75 g		

Материал для электромонтажа

Диаметр кабеля, макс.	106 мм	Класс пожаростойкости UL 94	V-2
Материал	Полиамид 66	Предел прочности при растяжении	220 N
Температурный диапазон, макс..	85 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C

Классификация

ETIM 4.0	EC000046	ETIM 5.0	EC000046
ETIM 6.0	EC000046	ETIM30	EC000046
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-07-02
eClass 6.2	27-14-07-02	eClass 7.1	27-14-07-02
eClass 8.1	27-14-07-02	eClass 9.0	27-14-07-02
eClass 9.1	27-14-07-02		

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[DE PI830000160627 002](#)

Технические данные

[EPLAN, WSCAD](#)

**Аксессуар
CB 390/4.5 BLACK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения

