


MCZ-SERIES
AP MCZ1.5 1674

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Изображение изделия


Концевые пластины для компонентов в формате клемм.

Общие данные заказа

Тип	AP MCZ1.5 1674
Номер для заказа	8389030000
Исполнение	Концевая пластина, MCZ-SERIES серо-бежевый, Концевая пластина, Ширина: 1.5 mm
GTIN (EAN)	4008190386849
Норма упаковки (VPE)	50 Шт.

MCZ-SERIES
AP MCZ1.5 1674

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Длина	91 мм	Длина (в дюймах)	3,583 inch
Ширина	1,5 мм	Ширина (в дюймах)	0,059 inch
Высота	55,85 мм	Высота (в дюймах)	2,199 inch
Масса нетто	5,961 g		

Температуры

Рабочая температура, макс.	120 °C	Рабочая температура, мин.	-50 °C
Температура хранения, макс.	55 °C	Температура хранения, мин.	-25 °C
Температурный диапазон монтажа, мин.	-25 °C	Температурный диапазон монтажа, макс.	120 °C

Общие данные

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	-------------------------

Классификация

ETIM 5.0	EC000886	ETIM 6.0	EC000886
ETIM30	EC000886	UNSPSC	30-21-18-27
eClass 5.1	27-14-11-33	eClass 6.2	27-14-92-14
eClass 7.1	27-14-11-33	eClass 8.1	27-14-11-33
eClass 9.1	27-14-11-33		

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Брошюра / каталог	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN CAT 4.1 ELECTR 16/17 EN CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN CAT 2 PORTFOLIIOGUIDE EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN
Технические данные	WSCAD, Zuken E3.S
Технические данные	STEP

**MCZ-SERIES
AP MCZ1.5 1674**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения