


RS 45
PF RS 45 GR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

**Универсальный - более универсальный -
профильная форма**

Корпус профильной формы - универсальный системный блок из цветных и прозрачных пластмассовых профилей и несущих модулей. Превосходная комбинация произвольно устанавливаемых в ряд модулей со стандартным шагом и отрезаемых точно в размер изделий, отмеряемых метрами, создает оптимальный баланс между универсальностью и экономичностью.

- Защелкивающиеся профили со стандартной шириной в диапазоне 5-45 мм обеспечивают поддержку всех распространенных форматов плат.
- Изменяемая монтажная высота гарантирует максимальную плотность монтажа даже при использовании крупных электронных узлов.
- Различные варианты монтажа делают непосредственный монтаж корпусов таким же простым, как фиксация на монтажной рейке
- Прочные крышки надежно защищают узлы от внешних воздействий

Формула успеха: изменяемый профиль + модульные профильные детали = гибкая концепция корпуса с большой полезной площадью для печатной платы. Модульная концепция оптимально подходит для узлов с большой занимаемой площадью и особенно оправдывает себя при малом количестве единиц оборудования или изменяемой монтажной ширине.

Общие данные заказа

Тип	PF RS 45 GR 2000MM
Номер для заказа	4027750000
Исполнение	Корпуса для электроники, RS 45 кремнисто-серый, Штампованный профиль, Ширина: 45 mm
GTIN (EAN)	4008190209926
Норма упаковки (VPE)	2 м

Дата создания 9 августа 2019 г. 2:06:47 CEST

RS 45
PF RS 45 GR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Длина	2 000 мм	Длина (в дюймах)	78,74 inch
Ширина	45 мм	Ширина (в дюймах)	1,772 inch
Высота	25 мм	Высота (в дюймах)	0,984 inch
Масса нетто	239,5 g		

Данные о материалах

Изоляционный материал	ПВХ	Цветовой код	кремнисто-серый
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 7032	СТ1	>= 600
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Температура хранения, мин.	-25 °C
Температура хранения, макс.	55 °C	относительная влажность при хранении, макс.	80 %
Рабочая температура, мин.	-50 °C	Рабочая температура, макс.	60 °C
Температурный диапазон монтажа, мин.	-25 °C	Температурный диапазон монтажа, макс.	60 °C

Классификация

ETIM 5.0	EC002848	ETIM 6.0	EC002779
ETIM30	EC001284	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.2	27-14-11-43	eClass 7.1	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-92-14	eClass 9.0	27-18-27-90
eClass 9.1	27-18-27-90		

Параметры системы

Исполнение	Штампованный профиль	Количество клемм LP на модуль	1
Толщина печатной платы	1,6 мм	Сертификат на очертания печатной платы	±0,2
Перемычка	Нет	Контакт на монтажной шине	Нет
Вид защиты	IP20	Способность к заливке	Нет

Примечания

Текст указания - технические данные

Для различных профилей крышки и торцевых пластин предлагаются 3 значения высоты:**Монтаж на рейку TS: TS32 = 45 мм, TS35 x 7,5 = 40,5 мм****Непосредственный монтаж: 24 мм****Размеры печатной платы:****Толщина: 1,6 (± 0,2) мм, ширина: 42 (+ 0,5) мм****Размер сегмента RS = длина печатной платы - 4,5 мм****Размер сегмента ADP = длина печатной платы - 1 мм****Пример.****Длина печатной платы = 160 мм, сегмент RS = 155,5 мм, сегмент ADP = 159 мм****Сертификаты**

ROHS Соответствовать

RS 45
PF RS 45 GR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Брошюра / каталог

[FL ANALO.SIGN.CONV. EN](#)
[MB DEVICE MANUF. EN](#)
[CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN](#)
[FL MACHINE SAFETY EN](#)
[FL 72H SAMPLE SER EN](#)
[PO OMNIMATE EN](#)

RS 45
PF RS 45 GR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения

