

**Инструменты**  
**STRIPAX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



- Инструменты зачистки с автоматической саморегулировкой
- Для гибких и одножильных проводов
- Идеально подходит для проектирования заводов, железных дорог подвижного состава, ветровой энергетики, робототехники, взрывобезопасности, а также для морского транспорта, офшорной добычи и кораблестроения
- Регулировка длины зачистки с помощью концевого ограничителя
- Автоматическое открытие зажима после зачистки
- Отсутствие разделения отдельных проводов
- Легко приспособляемая для различной толщины изоляции
- Кабели с двойной изоляцией в двух операциях процесса без специальной регулировки
- Удобный саморегулирующийся режущий элемент
- Долгий срок службы
- Оптимизированная эргономичная конструкция

**Общие данные заказа**

Тип	STRIPAX
Номер для заказа	<a href="#">9005000000</a>
Исполнение	Инструменты, Инструмент для снятия изоляции и резки, Гибкий и одножильный провод с ПВХ-изоляцией, 10mm <sup>2</sup> , 25mm
GTIN (EAN)	4008190072506
Норма упаковки (VPE)	1 Шт.

**Инструменты**  
**STRIPAX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Ширина	190 мм	Ширина (в дюймах)	7,48 inch
Высота	99 мм	Высота (в дюймах)	3,898 inch
Глубина	22 мм	Глубина (дюймов)	0,866 inch
Масса	225 g	Масса нетто	222 g

**Экологическое соответствие изделия**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Инструменты для снятия изоляции**

Длина зачистки, макс.	25 мм	Зона снятия изоляции, мин.	0,08 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение провода (мощность резания)	6 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 28
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	10 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,08 mm <sup>2</sup>
Тип кабеля	Гибкий и одножильный провод с ПВХ-изоляцией		

**Классификация**

ETIM 4.0	EC000163	ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC002109	ETIM30	EC000163
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	21-04-37-06
eClass 8.1	21-04-37-06	eClass 9.0	21-04-37-06
eClass 9.1	21-04-37-06		

**Сертификаты**

Сертификаты

**Загрузки**

Брошюра / каталог	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> <a href="#">CAT 8 SAI 15/16 EN</a>
Технические данные	<a href="#">STEP</a>

**Инструменты  
STRIPAX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Пример использования**

