

**Промышленный Ethernet
IE-FCM-RJ45-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Сервисный интерфейс FrontCom® Micro с RJ45 в IP65

Общие данные заказа

Тип	IE-FCM-RJ45-C
Номер для заказа	1018790000
Исполнение	Соединение FrontCom Micro RJ45
GTIN (EAN)	4032248730056
Норма упаковки (VPE)	10 Шт.

**Промышленный Ethernet
IE-FCM-RJ45-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Толщина стенок, макс.	3 мм	Толщина стенок, мин.	1 мм
Масса нетто	36,4 g		

Температуры

Рабочая температура, макс.	70 °C	Рабочая температура, мин.	-40 °C
Рабочая температура	-40 °C...70 °C		

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Общие данные

Момент затяжки стопорной гайки	2 Nm	Соединение 1	RJ45
Соединение 2	RJ45	Описание артикула	Соединение FrontCom Micro RJ45
Цветовой код	черный	Основной материал корпуса	PA UL 94 V0
Категория	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Поверхность контакта	Золото поверх никеля
Вид монтажа	Распределительный шкаф, Распределительная коробка	Экранирование	контакт экрана 360°
Вид защиты	IP65, в закрытом состоянии	Циклы коммутации	750

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 60603-7-5 1	Сертификат № (cULus)	E316369
---------------------------	-----------------	----------------------	---------

Электрические свойства

PoE / PoE+	в соответствии с IEEE 802.3at
------------	-------------------------------

Классификация

ETIM 4.0	EC001134	ETIM 5.0	EC001134
ETIM 6.0	EC001121	ETIM30	EC001134
eClass 5.1	27-25-05-04	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-44-03-90	eClass 9.1	27-18-90-90

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

Промышленный Ethernet IE-FCM-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки


Брошюра / каталог	CAT 9 IETH 18/19 EN FL FIELDWIRING EN PI FRONTCOM EN PI PROFINET CABLING EN
Одобрение / сертификат / документ о соответствии	DUXR.E316369
Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Технические данные	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

**Промышленный Ethernet
IE-FCM-RJ45-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



Разрез узла в сборе

