

Arc fault detection device block AFDD, 1-16 A 230 V for MCB or
RCBO 1+N 1 MW



версия

Фирменное название продукта	SENTRON
Наименование продукта	Пожарный выключатель – блок
Исполнение продукта	Для силовых выключателей 5SY60

Общие технические данные

Число полюсов	2
Число полюсов / примечание	1P+N
Типоразмер для встраиваемых приборов / согласно DIN 43880	1
Задача от прикосновения во избежание электрического удара / согласно EN 50274	защищено от доступа пальцами и тыльной стороной руки
Механический срок службы (коммутационные циклы) / типовое	10 000
Функция переключения / с кратковременной задержкой	нет
Категория перенапряжения	III

напряжение питания

Вид напряжения	перем. ток
Ток / при переменном токе / расчетное значение	16 A

Напряжение питания	
• при переменном токе / расчетное значение	230 V
Частота напряжения питания	
• расчетное значение	50 Гц
класс защиты	
Степень защиты IP	IP20, с подключенным защитным устройством и проводами
рассеивание	
Мощность потерь [Вт] / при расчётом токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс	0,6 W
электричество	
• Ток срабатывания	50 ... 500
• Ток срабатывания	1 ... 16
Подробнее	
Характеристики продукта	
• без галогена	да
• бессиликоновое	да
Расширение продукта / встраиваемые / дополнительные устройства	да
СВЯЗИ	
• Поперечное сечение подключаемого провода	
— однопроводный	0,75 ... 16 mm ²
— многопроводный	0,75 ... 16 mm ²
• Поперечное сечение подключаемого провода / тонкопроволочный / с обработкой концов жил	0,75 ... 10 mm ²
Крутящий момент затяжки / при винтовом соединении	2 ... 2,5 N·m
Положение / сетевого кабеля	внизу
Механическая конструкция	
Высота	95 mm
Ширина	36 mm
Глубина	68,5 mm
Монтажная глубина	70 mm
количество модулей в ширину	1
количество модулей в ширину / присоединяемого защитно-предохранительного устройства	1
Вид крепления	DIN-рейка (REG)
Монтажное положение	любой
вес-нетто	114 g

условия окружающей среды

Температура окружающей среды	-25 ... +45 °C
• во время хранения	-40 ... +75 °C

Сертификаты

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
--------------------------	---------------------------	-------



IMQ



VDE



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5SM6011-2>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5SM6011-2>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SM6011-2

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



