

SIVACON, Control panel Empty enclosure, without side panels, according to IEC 62208, IP40, H: 2000 mm, W: 800 mm, T: 800 mm



| версия | |
|--|--|
| Фирменное название продукта | SIVACON |
| Наименование продукта | Пустой корпус распределительного шкафа |
| Исполнение продукта | Согласно МЭК 62208 |
| Исполнение поверхности | С порошковым покрытием |
| Исполнение продукта / Исполнение ЭМС | нет |
| класс защиты | |
| Степень защиты IP | IP40 |
| Класс защиты оборудования | Класс защиты 1 |
| пригодность | |
| Пригодность к монтажу / для метрических измерений | Да |
| Пригодность к интеграции | |
| • открытый монтаж | да |
| • монтаж скрытой проводки | нет |
| Пригодность к использованию / для внешнего использования | нет |
| появление | |

| | |
|-----------------|--------------|
| Номер цвета RAL | RAL 7035 |
| Цвет | светло-серый |

Подробнее

| | |
|---|---|
| Компонент продукта | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Вентиляционная дверь • монтажная плита • Задняя дверь • Смотровая дверь • Монтажная плата с регулировкой высоты | <ul style="list-style-type: none"> нет да да да да |
| Характеристики продукта / корпуса / секционируемый корпус | да |

число

| | |
|-------------------|---|
| Количество замков | 1 |
| Количество дверей | 2 |

Механическая конструкция

| | |
|--|---|
| Высота | 2 000 mm |
| Ширина | 800 mm |
| Глубина | 800 mm |
| Вид крепления | |
| <ul style="list-style-type: none"> • монтаж 19 дюймов • напольный монтаж • настенный монтаж | <ul style="list-style-type: none"> да да нет |
| вес-нетто | 156 kg |
| Материал | сталь |

Сертификаты

| | |
|--|---|
| Условное обозначение | |
| <ul style="list-style-type: none"> • согласно DIN EN 61346-2 • согласно IEC 81346-2:2009 | <ul style="list-style-type: none"> U UC |

| General Product Approval | Declaration of Conformity | Test Certificates | other |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------|
|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------|



[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=8MF1088-3DR4>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/8MF1088-3DR4>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1088-3DR4

CAX-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications
<http://www.siemens.com/specifications>



