

SIVACON, Control panel Empty enclosure, without side panels, according to IEC 62208, IP40, H: 2000 mm, W: 900 mm, T: 800 mm



| версия   |  |
|--|--|
| Фирменное название продукта                              | SIVACON                                |
| Наименование продукта                                    | Пустой корпус распределительного шкафа |
| Исполнение продукта                                      | Согласно МЭК 62208                     |
| Исполнение поверхности                                   | С порошковым покрытием                 |
| Исполнение продукта / Исполнение ЭМС                     | нет                                    |
| класс защиты   |  |
| Степень защиты IP  | IP40                                   |
| Класс защиты оборудования                                | Класс защиты 1                         |
| пригодность  |  |
| Пригодность к монтажу / для метрических измерений        | Да                                     |
| <b>Пригодность к интеграции</b>                          |  |
| • открытый монтаж  | да                                     |
| • монтаж скрытой проводки                                | нет                                    |
| Пригодность к использованию / для внешнего использования | нет                                    |
| появление  |  |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Номер цвета RAL | RAL 7035     |
| Цвет            | светло-серый |

### Подробнее

|   |   |
|---|---|
| Компонент продукта  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Вентиляционная дверь</li> <li>• монтажная плита</li> <li>• Задняя дверь</li> <li>• Смотровая дверь</li> <li>• Монтажная плата с регулировкой высоты</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>нет</li> <li>да</li> <li>нет</li> <li>нет</li> <li>да</li> </ul> |
| Характеристики продукта / корпуса / секционируемый корпус   | да  |

### число

|                   |   |
|-------------------|---|
| Количество замков | 0 |
| Количество дверей | 2 |

### Механическая конструкция

|  |  |
|--|--|
| Высота   | 2 000 mm   |
| Ширина   | 900 mm   |
| Глубина  | 800 mm   |
| Вид крепления  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• монтаж 19 дюймов</li> <li>• напольный монтаж</li> <li>• настенный монтаж</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>нет</li> <li>да</li> <li>нет</li> </ul> |
| вес-нетто  | 153,76 kg  |
| Материал   | сталь  |

### Сертификаты

|  |   |
|--|---|
| Условное обозначение   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• согласно DIN EN 61346-2</li> <li>• согласно IEC 81346-2:2009</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>U</li> <li>UC</li> </ul> |

| General Product Approval | Declaration of Conformity | Test Certificates | other |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------|
|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------|



[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

### Дополнительная информация

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=8MF1098-3BR4>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/8MF1098-3BR4>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MF1098-3BR4](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1098-3BR4)

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



