

standard cabinet 8MF2 HxWxD=2200x 900x 600 Installation: single non-ventilated, assembled, welded IP54,



Рисунок аналогичен

версия	
Фирменное название продукта	SIVACON
Наименование продукта	стандартный системный шкаф
Вид установки	отдельная установка
Исполнение поверхности	с поверхностным напылением
Исполнение продукта / Исполнение ЭМС	нет
Исполнение распределительного шкафа / Исполнение ПК	нет
Исполнение распределительного шкафа / Исполнение пульта	нет
класс защиты	
Степень защиты IP	IP54
Пригодность к монтажу	
<ul style="list-style-type: none"> • для дюймовых измерений 	10 дюймов, 17 дюймов, 19 дюймов, 21 дюймов, 23 дюймов, 24 дюймов
<ul style="list-style-type: none"> • для метрических измерений 	M8
Пригодность к использованию / для внешнего использования	нет

появление	
Номер цвета RAL	RAL 7032
Цвет	шаровый
Компонент продукта	
<ul style="list-style-type: none"> • снимаемая рама • Вентиляционная дверь • монтажная плита • Задняя дверь • Скатная крыша • Смотровая дверь • Монтажная плата с регулировкой высоты 	нет
Количество замков	1
Количество дверей	1

Механическая конструкция	
Высота	2 200 mm
Ширина	900 mm
Глубина	600 mm
количество модулей в высоту / для монтажной высоты	43
Вид крепления	стенд
Вид крепления / монтаж 19 дюймов	да
вес-нетто	165 kg
Материал	сталь

Сертификаты		
Условное обозначение	U	
<ul style="list-style-type: none"> • согласно DIN EN 61346-2 		
General Product Approval	Declaration of Conformity	other

[Miscellaneous](#)



Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=8MF2296-5E>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/8MF2296-5E>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF2296-5E

CAx-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications
<http://www.siemens.com/specifications>