

EMC cabinet IP40 HxWxD=1800x 600x 400 for stand-alone installation with side panels, IP40



Рисунок аналогичен

| версия | |
|---|--|
| Фирменное название продукта | SIVACON |
| Наименование продукта | шкаф ЭМС |
| Вид установки | отдельная установка |
| Исполнение поверхности | каркас и детали обшивки оцинкованные, детали обшивки с наружным поверхностным напылением |
| Исполнение продукта / Исполнение ЭМС | да |
| Исполнение распределительного шкафа / Исполнение ПК | нет |
| Исполнение распределительного шкафа / Исполнение пульта | нет |
| класс защиты | |
| Степень защиты IP | IP40 |
| Пригодность к монтажу | |
| <ul style="list-style-type: none"> для дюймовых измерений | 10 дюймов, 17 дюймов, 19 дюймов, 21 дюймов, 23 дюймов, 24 дюймов |
| <ul style="list-style-type: none"> для метрических измерений | M8 |

| | |
|--|-----|
| Пригодность к использованию / для внешнего использования | нет |
|--|-----|

появление

| | |
|--|----------|
| Номер цвета RAL | RAL 7032 |
| Цвет | шаровый |
| Компонент продукта | |
| <ul style="list-style-type: none"> • снимаемая рама • Вентиляционная дверь • монтажная плита • Задняя дверь • Скатная крыша • Смотровая дверь • Монтажная плата с регулировкой высоты | нет |
| Количество замков | 1 |
| Количество дверей | 1 |

Механическая конструкция

| | |
|--|----------|
| Высота | 1 800 mm |
| Ширина | 600 mm |
| Глубина | 400 mm |
| количество модулей в высоту / для монтажной высоты | 34 |
| Вид крепления | стенд |
| Вид крепления / монтаж 19 дюймов | да |
| вес-нетто | 90 kg |
| Материал | сталь |

Сертификаты

| | |
|---|---|
| Условное обозначение | |
| <ul style="list-style-type: none"> • согласно DIN EN 61346-2 | U |

General Product Approval

other

[Miscellaneous](#)



Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=8MF2864-4ES>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/8MF2864-4ES>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF2864-4ES

CAx-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications
<http://www.siemens.com/specifications>