

SIVACON, Control panel Empty enclosure, without side panels, according to IEC 62208, IP40, H: 2200 mm, W: 900 mm, T: 600 mm



версия	
Фирменное название продукта	SIVACON
Наименование продукта	Пустой корпус распределительного шкафа
Исполнение продукта	Согласно МЭК 62208
Исполнение поверхности	С порошковым покрытием
Исполнение продукта / Исполнение ЭМС	нет
класс защиты	
Степень защиты IP	IP40
Класс защиты оборудования	Класс защиты 1
пригодность	
Пригодность к монтажу / для метрических измерений	Да
<b>Пригодность к интеграции</b>	
• открытый монтаж	да
• монтаж скрытой проводки	нет
Пригодность к использованию / для внешнего использования	нет
появление	

Номер цвета RAL	RAL 7035
Цвет	светло-серый

### Подробнее

Компонент продукта	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Вентиляционная дверь</li> <li>• монтажная плита</li> <li>• Задняя дверь</li> <li>• Смотровая дверь</li> <li>• Монтажная плата с регулировкой высоты</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>нет</li> <li>да</li> <li>нет</li> <li>нет</li> <li>да</li> </ul>
Характеристики продукта / корпуса / секционируемый корпус	да

### число

Количество замков	0
Количество дверей	2

### Механическая конструкция

Высота	2 200 mm
Ширина	900 mm
Глубина	600 mm
Вид крепления	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• монтаж 19 дюймов</li> <li>• напольный монтаж</li> <li>• настенный монтаж</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>нет</li> <li>да</li> <li>нет</li> </ul>
вес-нетто	155,94 kg
Материал	сталь

### Сертификаты

Условное обозначение	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• согласно DIN EN 61346-2</li> <li>• согласно IEC 81346-2:2009</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U</li> <li>UC</li> </ul>

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	other
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------



[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

### Дополнительная информация

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=8MF1296-3BR4>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/8MF1296-3BR4>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MF1296-3BR4](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1296-3BR4)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



