

Standard cabinet 8MF5 HxWxD=1800x 900x 600 Installation: Side-by-side non-ventilated, not mounted, screwed IP40



Рисунок аналогичен

| версия  |  |
|---|--|
| Фирменное название продукта   | SIVACON  |
| Наименование продукта   | стандартный системный шкаф                                       |
| Вид установки   | рядная установка   |
| Исполнение поверхности  | с поверхностным напылением                                       |
| Исполнение продукта / Исполнение ЭМС  | нет  |
| Исполнение распределительного шкафа / Исполнение ПК                           | нет  |
| Исполнение распределительного шкафа / Исполнение пульта                       | нет  |
| класс защиты  |  |
| Степень защиты IP   | IP40   |
| Пригодность к монтажу   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• для дюймовых измерений</li> </ul>    | 10 дюймов, 17 дюймов, 19 дюймов, 21 дюймов, 23 дюймов, 24 дюймов |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• для метрических измерений</li> </ul> | M8   |
| Пригодность к использованию / для внешнего использования                      | нет  |

| появление  |          |
|--|----------|
| Номер цвета RAL  | RAL 7032 |
| Цвет   | шаровый  |
| Компонент продукта   |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• снимаемая рама</li> <li>• Вентиляционная дверь</li> <li>• монтажная плита</li> <li>• Задняя дверь</li> <li>• Скатная крыша</li> <li>• Смотровая дверь</li> <li>• Монтажная плата с регулировкой высоты</li> </ul> | нет      |
| Количество замков  | 1        |
| Количество дверей  | 1        |

| Механическая конструкция                           |          |
|--|----------|
| Высота   | 1 800 mm |
| Ширина   | 900 mm   |
| Глубина  | 600 mm   |
| количество модулей в высоту / для монтажной высоты | 34       |
| Вид крепления                                      | стенд    |
| Вид крепления / монтаж 19 дюймов                   | да       |
| вес-нетто  | 110 kg   |
| Материал   | сталь    |

| Сертификаты   |                                  |              |
|---|----------------------------------|--------------|
| Условное обозначение  | U                                |              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• согласно DIN EN 61346-2</li> </ul> |                                  |              |
| <b>General Product Approval</b>   | <b>Declaration of Conformity</b> | <b>other</b> |

[Miscellaneous](#)



### Дополнительная информация

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=8MF5896-4R>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/8MF5896-4R>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MF5896-4R](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF5896-4R)

**CAx-Online-Generator**  
<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**  
<http://www.siemens.com/specifications>