

standard cabinet 8MF2 HxWxD=2200x 600x 800 Installation: Side-by-side non-ventilated, assembled, welded IP54,



Рисунок аналогичен

| версия                                                                        |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Фирменное название продукта                                                   | SIVACON                                                          |
| Наименование продукта                                                         | стандартный системный шкаф                                       |
| Вид установки                                                                 | рядная установка                                                 |
| Исполнение поверхности                                                        | с поверхностным напылением                                       |
| Исполнение продукта / Исполнение ЭМС                                          | нет                                                              |
| Исполнение распределительного шкафа / Исполнение ПК                           | нет                                                              |
| Исполнение распределительного шкафа / Исполнение пульта                       | нет                                                              |
| класс защиты                                                                  |                                                                  |
| Степень защиты IP                                                             | IP54                                                             |
| Пригодность к монтажу                                                         |                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• для дюймовых измерений</li> </ul>    | 10 дюймов, 17 дюймов, 19 дюймов, 21 дюймов, 23 дюймов, 24 дюймов |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• для метрических измерений</li> </ul> | M8                                                               |
| Пригодность к использованию / для внешнего использования                      | нет                                                              |

| появление                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Номер цвета RAL                                                                                                                                                                                                                                            | RAL 7032 |
| Цвет                                                                                                                                                                                                                                                       | шаровый  |
| Компонент продукта                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• снимаемая рама</li> <li>• Вентиляционная дверь</li> <li>• монтажная плита</li> <li>• Задняя дверь</li> <li>• Скатная крыша</li> <li>• Смотровая дверь</li> <li>• Монтажная плата с регулировкой высоты</li> </ul> | нет      |
| Количество замков                                                                                                                                                                                                                                          | 1        |
| Количество дверей                                                                                                                                                                                                                                          | 1        |

| Механическая конструкция                           |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| Высота                                             | 2 200 mm |
| Ширина                                             | 600 mm   |
| Глубина                                            | 800 mm   |
| количество модулей в высоту / для монтажной высоты | 43       |
| Вид крепления                                      | стенд    |
| Вид крепления / монтаж 19 дюймов                   | да       |
| вес-нетто                                          | 145 kg   |
| Материал                                           | сталь    |

| Сертификаты                                                                 |                                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| Условное обозначение                                                        | U                                |              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• согласно DIN EN 61346-2</li> </ul> |                                  |              |
| <b>General Product Approval</b>                                             | <b>Declaration of Conformity</b> | <b>other</b> |

[Miscellaneous](#)



### Дополнительная информация

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mfb=8MF2268-5R>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/8MF2268-5R>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mfb=8MF2268-5R](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=8MF2268-5R)

**CAx-Online-Generator**  
<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**  
<http://www.siemens.com/specifications>