

EMC cabinet IP40 HxWxD=2200x 600x 400



Рисунок аналогичен

версия	
Фирменное название продукта	SIVACON
Наименование продукта	шкаф ЭМС
Вид установки	отдельная установка
Исполнение поверхности	с поверхностным напылением
Исполнение продукта / Исполнение ЭМС	да
Исполнение распределительного шкафа / Исполнение ПК	нет
Исполнение распределительного шкафа / Исполнение пульта	нет
класс защиты	
Степень защиты IP	IP40
Пригодность к монтажу	
<ul style="list-style-type: none"> • для дюймовых измерений 	10 дюймов, 17 дюймов, 19 дюймов, 21 дюймов, 23 дюймов, 24 дюймов
<ul style="list-style-type: none"> • для метрических измерений 	M8
Пригодность к использованию / для внешнего использования	нет

появление

Номер цвета RAL	RAL 7032
Цвет	шаровый
Компонент продукта	
• снимаемая рама	нет
• Вентиляционная дверь	нет
• монтажная плита	нет
• Задняя дверь	нет
• Скатная крыша	нет
• Смотровая дверь	нет
• Монтажная плата с регулировкой высоты	нет
Количество замков	1
Количество дверей	1

Механическая конструкция

Высота	2 200 mm
Ширина	600 mm
Глубина	400 mm
количество модулей в высоту / для монтажной высоты	43
Вид крепления	стенд
Вид крепления / монтаж 19 дюймов	да
вес-нетто	140 kg
Материал	сталь

Сертификаты

Условное обозначение	U	
• согласно DIN EN 61346-2		
General Product Approval	Declaration of Conformity	other

[Miscellaneous](#)**Дополнительная информация****Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>**Industry Mall (Online ordering system)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mfb=8MF6264-4ES>**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/8MF6264-4ES>**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=8MF6264-4ES

CAx-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications
<http://www.siemens.com/specifications>