

SICUBE 8MF 2000 EMC cabinet, welding version NI HxD=1800x 600x 800 mm for stand-alone installation with side panels, IP40



Рисунок аналогичен

версия	
Наименование продукта	шкаф ЭМС
Вид установки	отдельная установка
Исполнение поверхности	каркас и детали обшивки никелированные, детали обшивки с наружным поверхностным напылением
Исполнение продукта / Исполнение ЭМС	да
Исполнение распределительного шкафа / Исполнение ПК	нет
Исполнение распределительного шкафа / Исполнение пульта	нет

класс защиты	
Степень защиты IP	IP40
Пригодность к монтажу	
• для дюймовых измерений	10 дюймов, 17 дюймов, 19 дюймов, 21 дюймов, 23 дюймов, 24 дюймов
• для метрических измерений	M8
Пригодность к использованию / для внешнего использования	нет

появление

Номер цвета RAL	RAL 7032
Цвет	шаровый
Компонент продукта	
• снимаемая рама	нет
• Вентиляционная дверь	нет
• монтажная плита	нет
• Задняя дверь	нет
• Скатная крыша	нет
• Смотровая дверь	нет
• Монтажная плата с регулировкой высоты	нет
Количество замков	1
Количество дверей	1

Механическая конструкция

Высота	1 800 mm
Ширина	600 mm
Глубина	800 mm
количество модулей в высоту / для монтажной высоты	34
Вид крепления	стенд
Вид крепления / монтаж 19 дюймов	да
вес-нетто	111,4 kg
Материал	сталь

Сертификаты

Условное обозначение	
• согласно DIN EN 61346-2	U



General Product Approval

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=8MF2868-4EN>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/8MF2868-4EN>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF2868-4EN

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>