

LV HRC fuse base Sz. 00, 1-pole 160 A 690 V with swivel equipment with flat terminal



Рисунок аналогичен

версия	
Фирменное название продукта	SETRON
Наименование продукта	Системы силовых низковольтных предохранителей
Исполнение резьбы / крепежной гайки	M8
Исполнение резьбы / соединительного болта	M8
Исполнение продукта	Основания NH с...м механизмом
Общие технические данные	
Число полюсов	1
Типоразмер системы безопасности / согласно DIN EN 60269-1	прочее
Силовой выключатель / основной тип	3NH70
напряжение питания	
Ток / при переменном токе / расчетное значение	160 A
Напряжение питания	
<ul style="list-style-type: none"> • при переменном токе / расчетное значение • при постоянном токе 	<p>690 V</p> <p>440 V</p>

электричество

Расчетный ток I_n / IEC, DIN/VDE / при 40 Cel 147,2 A

Подробнее

Компонент продукта / откидное устройство да

Номинальная предельная наибольшая отключающая способность при коротком замыкании (I_{cu})

- при переменном токе / расчетное значение 120 kA
- при постоянном токе / расчетное значение 25 kA

СВЯЗИ

- Поперечное сечение подключаемого провода / на зажиме 6 ... 70 mm²
- Поперечное сечение подключаемого провода
 - на клеммной колодке 1,5 ... 16 mm²
 - на штекерном разъеме 2,5 ... 50 mm²

Крутящий момент затяжки / при винтовом соединении 14 N·m

Исполнение электрического подключения для монтажа на монтажной панели

- для главной электрической цепи Подключение плоской шиной с дополнительными хомутовыми соединениями, входящими в комплект поставки

Механическая конструкция

Высота 171,5 mm

Ширина 49 mm

Глубина 88,5 mm

Вид крепления жесткий монтаж

Вид крепления

- монтаж с ползунком нет

вес-нетто 390 g

Сертификаты

Условное обозначение

- согласно DIN EN 61346-2 F
- согласно IEC 81346-2:2009 F

Declaration of Conformity

other

[Environmental Confirmations](#)



Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NH7030>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NH7030>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH7030

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

