

DIAZED base NDZ 25 A 500 V AC DC Top contact/top contact



Рисунок аналогичен

версия	
Фирменное название продукта	SETRON
Наименование продукта	Система предохранителей DIAZED
Исполнение продукта	Цоколь DIAZED, стыковой контакт/стыковой контакт
Исполнение цоколя предохранителя	Контрольная гильза
Общие технические данные	
Число полюсов	1
Типоразмер системы безопасности / согласно DIN EN 60269-1	NDz
напряжение питания	
Ток / при переменном токе / расчетное значение	25 A
Напряжение питания / при переменном токе / расчетное значение	500 V
Подробнее	
Компонент продукта / крышка	нет
Механическая конструкция	

Высота	49 mm
Ширина	29 mm
Глубина	44,6 mm
вес-нетто	65 g
Материал / корпуса	Фарфор

Сертификаты

Условное обозначение

- согласно DIN EN 61346-2 F
- согласно IEC 81346-2:2009 F

Declaration of Conformity



EG-Konf.

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5SF1012>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5SF1012>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SF1012

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



