

Coupling link for direct coil mounting for SIRIUS contactors, Size S0 ... S3, 24 V DC ! Phased-out product! Successor is SIRIUS 3RH2



Рисунок аналогичен

Общие технические данные:		
Фирменное название продукта		SIRIUS
Габаритные размеры контактора		S0, S2
Степень защиты IP с лицевой стороны		IP20
Степень загрязнения		3
Компонент продукта блок схемной защиты		да
Температура окружающей среды		
<ul style="list-style-type: none"> • во время хранения 	°C	-40 ... +80
<ul style="list-style-type: none"> • во время эксплуатации 	°C	-25 ... +60
Напряжение изоляции расчетное значение	V	300
Цепь тока управления/ управление:		
Вид напряжения управляющего напряжения питания		Постоянный ток
Управляющее напряжение питания 1		
<ul style="list-style-type: none"> • при постоянном токе 		
— расчетное значение	V	24

Коэффициент рабочего диапазона, управляющее напряжение питания, расчетное значение электромагнитной катушки		0,7 ... 1,25
<ul style="list-style-type: none"> • при постоянном токе 		

Вспомогательный контур:

Количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов включающийся без выдержки времени		1
Рабочий ток вспомогательных контактов		
<ul style="list-style-type: none"> • при AC-12 <ul style="list-style-type: none"> — при 24 В — при 230 В • при AC-15 <ul style="list-style-type: none"> — при 24 В — при 230 В • при DC-13 <ul style="list-style-type: none"> — при 24 В — при 110 В — при 220 В 	A A A A A A A	6 6 3 3 1 0,2 0,1

Монтаж/ крепление/ размеры:

Монтажное положение		любой
Вид крепления		прямой монтаж
Ширина	mm	45
Высота	mm	35
Глубина	mm	50

Подсоединения/ клеммы:

Вид подключаемых поперечных сечений проводов		
<ul style="list-style-type: none"> • для вспомогательных контактов <ul style="list-style-type: none"> — однопроводный — тонкопроволочный — с обработкой концов жил 		2x (0,5 ... 1,5 мм ²), 2x (0,75 ... 2,5 мм ²) 2x (0,5 ... 1,5 мм ²)

Сертификаты/ допуски к эксплуатации:

General Product Approval	EMC	Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------------------	---------------------------



CSA



UL



RCM

[Type Examination Certificate](#)



EG-Konf.

Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval
---------------------------	-------------------	-------------------

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



ABS



BUREAU VERITAS



LRS

Shipping Approval	other	Railway
-------------------	-------	---------



RMRS

[Confirmation](#)

[Special Test Certificate](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<http://www.siemens.com/industrymall>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mfb=3RH1924-1GP11>


Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RH1924-1GP11>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов,

макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3RH1924-1GP11&lang=en



последнее изменение:

11.09.2019