

LV HRC fuse base Sz. 00, 1-pole 160 A 690 V (1000 V) Plug-in connection, 2.2-50 mm²



версия	
Фирменное название продукта	SETRON
Наименование продукта	Системы силовых низковольтных предохранителей
Исполнение резьбы / крепежной гайки	M8
Исполнение резьбы / соединительного болта	M8
Исполнение продукта	Основание NH

Общие технические данные	
Число полюсов	1
Типоразмер системы безопасности / согласно DIN EN 60269-1	прочее
Категория применения	без
Силовой выключатель / основной тип	3NH30

напряжение питания	
Ток / при переменном токе / расчетное значение	160 A
Напряжение питания	
<ul style="list-style-type: none"> при переменном токе / расчетное значение 	690 V
<ul style="list-style-type: none"> при постоянном токе 	440 V

электричество

Расчетный ток I_n / IEC, DIN/VDE / при 40 Cel	147,2 A
---	---------

Подробнее

Компонент продукта / откидное устройство	нет
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность при коротком замыкании (I_{cu})	
<ul style="list-style-type: none"> • при переменном токе / расчетное значение • при постоянном токе / расчетное значение 	120 kA 25 kA

СВЯЗИ

<ul style="list-style-type: none"> • Поперечное сечение подключаемого провода / на зажиме • Поперечное сечение подключаемого провода <ul style="list-style-type: none"> — на клеммной колодке — на штекерном разъеме 	6 ... 70 mm ² 1,5 ... 16 mm ² 2,5 ... 50 mm ²
Крутящий момент затяжки / при винтовом соединении	14 N·m
Исполнение электрического подключения <ul style="list-style-type: none"> • для главной электрической цепи 	со штепсельным соединением штепсельное соединение

Механическая конструкция

Высота	128 mm
Ширина	34 mm
Глубина	60 mm
Вид крепления	жесткий монтаж
Вид крепления <ul style="list-style-type: none"> • монтаж с ползунком 	нет
вес-нетто	260 g

Сертификаты

Условное обозначение <ul style="list-style-type: none"> • согласно DIN EN 61346-2 • согласно IEC 81346-2:2009 	F F
---	--------

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval	other
 CSA	 KEMA	 EG-Konf.	Type Test Certificates/Test Report	 GL
				Environmental Confirmations

other
Miscellaneous

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NH3031>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NH3031>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH3031

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>