

LV HRC fuse base Sz. 1, 1-pole 250 A 690 V with swivel equipment with flat terminal



Рисунок аналогичен

версия	
Фирменное название продукта	SETRON
Наименование продукта	Системы силовых низковольтных предохранителей
Исполнение резьбы / соединительного болта	M10
Исполнение продукта	Основания NH с...м механизмом
Общие технические данные	
Число полюсов	1
Типоразмер системы безопасности / согласно DIN EN 60269-1	NH1
Силовой выключатель / основной тип	3NH72
напряжение питания	
Ток / при переменном токе / расчетное значение	250 A
Напряжение питания	
<ul style="list-style-type: none"> <li>при переменном токе / расчетное значение</li> <li>при постоянном токе</li> </ul>	690 V 440 V
электричество	

Расчетный ток In / IEC, DIN/VDE / при 40 Cel	230 A
--	-------

### Подробнее

Компонент продукта / откидное устройство	да
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность при коротком замыкании (Icu)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• при переменном токе / расчетное значение</li> <li>• при постоянном токе / расчетное значение</li> </ul>	120 kA 25 kA

### СВЯЗИ

Крутящий момент затяжки / при винтовом соединении	38 N·m
Исполнение электрического подключения	для монтажа на монтажной панели
<ul style="list-style-type: none"> <li>• для главной электрической цепи</li> </ul>	плоское соединение

### Механическая конструкция

Высота	253 mm
Ширина	68 mm
Глубина	123,5 mm
Вид крепления	жесткий монтаж
Вид крепления	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• монтаж с ползунком</li> </ul>	нет
вес-нетто	1 083 g

### Сертификаты

Условное обозначение	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• согласно DIN EN 61346-2</li> <li>• согласно IEC 81346-2:2009</li> </ul>	F F

<b>Declaration of Conformity</b>	<b>other</b>
----------------------------------	--------------

[Environmental Confirmations](#)



EG-Konf.

### Дополнительная информация

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NH7230>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NH7230>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NH7230](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH7230)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

