

ALPHA 160, wall-mounted cabinet, Surface mounting, with distribution board panel, IP43, Protection class 2, H: 950 mm, W: 300 mm, T: 140 mm, RAL 9016



версия	
Фирменное название продукта	ALPHA 160
Наименование продукта	Стенной шкаф
Исполнение продукта	Открытый монтаж, с коммутационной панелью
Обработка поверхности	порошковая окраска
класс защиты	
Степень защиты IP	IP43
Пригодность к взаимодействию / молниезащита	да
Пригодность к использованию / для внешнего использования	нет
появление	
Номер цвета RAL	RAL 9016
Компонент продукта	
• Кабельный ввод	да
• монтажная плата	нет
Расширение продукта / дополнительно / последовательное соединение	нет
количество монтажных шин DIN	6

## Механическая конструкция

Высота	950 mm
Ширина	300 mm
Глубина	140 mm
Монтажная глубина	140 mm
количество модулей в ширину / на монтажную шину DIN	72
вес-нетто	10,8 kg
Материал / корпуса	сталь



## Сертификаты

Условное обозначение

- согласно DIN EN 61346-2
- согласно IEC 81346-2:2009

U

UC

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
 <a href="#">Miscellaneous</a>	 EG-Konf.	<a href="#">Miscellaneous</a> <a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a> <a href="#">Special Test Certificate</a>

other

[Miscellaneous](#)

## Дополнительная информация

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mfb=8GK1052-4KK11>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/8GK1052-4KK11>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mfb=8GK1052-4KK11](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=8GK1052-4KK11)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

