



COMMUTATING CHOKE FOR CONVERTER;
 PHASES:1; UN1(V):230; ITHMAX 1(A) / F1(HZ):8 /50; I
 LN (A):7,2; UK(%):4; LN(MH):3,5; TA/ISOKL:40 /B;
 IP00; TYPE OF TERMINALS:SCREW/TAB
 CONNECTION; EN 61558-2-20 >UL/CSA-
 RECOGNIZED< >CHOKE<

Рисунок аналогичен

Общие технические данные:

Наименование продукта		Kommut.-Drossel f. Stromrichter
Количество фаз		1
Вид напряжения		перем. ток
рабочее напряжение расчетное значение	V	230
Рабочая частота расчетное значение	Hz	50
Ток		
• при переменном токе		
— расчетное значение	A	7,2
— максимальное	A	8
• при постоянном токе расчетное значение	A	9,8
Индуктивность расчетное значение	H	0,0035
относительное индуктивное уменьшение напряжения при расчётном значении тока, напряжения и частоты	%	4
Мощность потерь [Вт] обмотки	W	7,22
Мощность потерь [Вт] железного сердечника	W	11

Данные по механике:

Исполнение электрического подключения для главной электрической цепи		винтовое- / плоское соединение
Ширина	m	0,067
Высота	m	0,089
Глубина	m	0,085

Условия окружающей среды:

Термический класс согласно IEC 60085		B
Температура окружающей среды расчетное значение	°C	40
Степень защиты IP		IP00

Сертификаты/ допуски к эксплуатации:

other

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<http://www.siemens.com/industrymall>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4EM4700-0CB00>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/4EM4700-0CB00>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов,

макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4EM4700-0CB00&lang=en

последнее изменение:

13.09.2019